

## Измерение температуры

<b>Диапазон измерений</b>	-50 ... +350 °C ; краткосрочно до +500°C
<b>Погрешность</b>	±1 °C (-50 ... +99,9 °C)  ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
<b>Разрешение</b>	0,1 °C
<b>Быстродействие</b>	t <sub>99</sub> = 10 с. (in water)

\*Для уточнения актуальных, на текущий момент, значений, обратитесь к представителю testo

## Общие технические данные

<b>Размеры</b>	270 x 40 x 70 мм (LxWxH)
<b>Рабочая температура</b>	0 ... +40 °C
<b>Корпус</b>	ABS

<b>Product colour</b>	черный
<b>Авторизации</b>	CE 2014/30/EU
<b>Длина трубки зонда</b>	200 мм
<b>Длина наконечника трубки зонда</b>	4 мм
<b>Диаметр трубки зонда</b>	3 мм
<b>Тип батареи</b>	3 батарейки AAA
<b>Ресурс батареи</b>	1000 h
<b>Тип дисплея</b>	LCD
<b>Размер дисплея</b>	Размер дисплея: одна строка
<b>Температура хранения</b>	-20 ... +70 °C
<b>Вес</b>	80 г