



**UNI-T**

Выбор пределов измерений:	автоматический
Тип индикатора:	цифровой
Количество разрядов индикатора:	3 1/2
Вспомогательный индикатор:	есть
Линейная шкала:	нет
Измерение постоянного напряжения:	есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения:	200мВ-2-20-200-600В
Измерение переменного напряжения:	есть
Диапазоны измерения переменного напряжения:	2-20-200-600В
Измерение постоянного тока:	есть
Диапазоны измерения постоянного тока:	2-20-200-400А
Измерение переменного тока:	нет
Диапазоны измерения переменного тока:	0
Измерение сопротивления:	есть
Диапазоны измерения сопротивления:	200 Ом-2-20-200кОм-2-20МОм
Измерение емкости:	нет
Диапазоны измерения емкости:	0
Измерение индуктивности:	нет
Диапазоны измерения индуктивности:	0
Измерение мощности:	нет
Измерение частоты:	нет
Диапазоны измерения частоты:	0
Измерение температуры:	есть
Диапазоны измерения температуры,С:	-40...1000
Логический пробник:	нет
Тест диодов и транзисторов:	нет
Прозвонка цепей на проводимость:	есть
Счетчик числа оборотов:	нет
Память предыдущих значений:	нет
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold):	есть
Защита от перегрузок:	нет
Интерфейс для подключения к ПК:	нет
Автоматическое отключение:	есть
Сертификация Госстандарта РФ:	нет
Размеры,мм:	210x76x30
Вес, г:	220
Производитель:	Uni Trend Group Ltd.