


WIFI ESP8266 беспроводный модуль

Параметры модуля ESP8266:

- напряжение питания 3,3 В
- ток до 215 мА в режиме передачи
- ток до 62 мА во время приема
- 802.11 b/g/n протокол
- +20.5dBm мощность в режиме 802.11b
- SDIO - два вывода присутствуют на плате модуля
- режимы сохранения энергии и сна для экономии энергии
- встроенный микроконтроллер
- управление по средством AT-команд
- температура функционирования от -40 до +125 градусов Цельсия
- максимальная дистанция связи 100 метров

Распиновка:



RX	VCC
GPIO0	RESET
GPIO2	CH_PD
GND	TX