



Pogo Pin DIP (BPP104)



СКБ ЭЛЕМЕНТ

www.sdb-element.com

info@sdb-element.com

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Номенклатурный номер	Наименование изделия	Н – Длина	В – Глубина хода (макс.)	С – Длина трубки
BPP10403	BPP10403 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 3мм	3,0	1,0	2,0
BPP10404	BPP10404 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 4мм	4,0	1,5	2,5
BPP10405	BPP10405 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 5мм	5,0	1,5	3,5
BPP10406	BPP10406 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 6мм	6,0	1,5	4,5
BPP10407	BPP10407 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 7мм	7,0	2,0	5,0
BPP1040702	BPP1040702 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 7,2мм	7,2	2,0	5,2
BPP10408	BPP10408 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 8мм	8,0	2,0	6,0
BPP1040905	BPP1040905 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 9,5мм	9,5	2,0	7,5
BPP10410	BPP10410 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 1,4мм длина 10мм	10	2,5	7,5

*Размеры указаны для справок.

Номинальное напряжение: 12V.

Номинальный ток: 2A.

Жизненный цикл: 10000 нажатий.