

# Интеллектуальное зарядное устройство Optimate 6

## Зарядка, десульфатация и тестирование всех 12В аккумуляторных батарей

### Особенности:

"ampmatic™" Микропроцессорное управление  
Герметичный водонепроницаемый корпус для защиты от атмосферного воздействия  
Зарядное устройство способно обнаружить мельчайшие проблемы с аккумуляторной батареей!

### Технические характеристики:

Рекомендуется для:	Все типы 12В свинцово-кислотных батарей до 240 Ач, в т.ч. AGM, GEL
Управление	Ampmatic™ микропроцессор, 8 ступеней, полностью автоматическое
Ток зарядки:	0.4А – 5.0А, 12В
Входной ток:	0.55А @ 100-240В, 50-60Гц
Автоматическая десульфатация	Многоступенчатая (высокое напряжение, «Турбо режим», импульсный заряд)
Лимит времени зарядки:	48 часов (обслуживание: не ограничено)
Цикл обслуживания / тестирование:	30 мин/30 мин (ежечасно)
Тестирование аккумулятора на утерю заряда:	5 возможных результатов от «хороший» до «заменить»
Размер:	199 x 71 x 61мм
Вес:	740г
Корпус:	Пластик ABS, IP54
Монтаж:	Возможность настенного монтажа
Длина кабеля питания:	2м
Длина зарядных кабелей	2м
Включает аксессуары:	O11 - кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной крышкой и O4 - зажимы типа "крокодил"
Температурный режим:	-40°C / +50°C
Гарантия:	3 года
Сертификация (230V модель):	TUV/GS conformity, ГОСТ Р

**OptiMate 6** Ampmatic с 5А током заряда - это передовое энергосберегающее зарядное устройство, тестер и устройство для хранения автомобильных, морских и мото аккумуляторов 24 часа 7 дней в неделю. Optimate 6 помещен в надежный закрытый корпус с настенным креплением, способный защитить ваше зарядное устройство от атмосферных воздействий даже при температуре -40С. Optimate 6 подходит для всех пользователей особенно при необходимости зарядки вашего транспортного средства на воде или в снегу.

Проверенный годами режим десульфатации сохранит жизнь аккумулятору, в то время когда другие зарядные устройства бессильны.

Уникальный "Ampmatic" Микропроцессор автоматически выберет лучшую программу и будет регулировать ток зарядки каждый раз, когда вы подключите батарею, гарантируя самый быстрый и полный заряд. Режим балансировки напряжения каждой ячейки оптимизирует производительность батареи, а также правильно подготавливает новую батарею для первого использования.

**OptiMate 6** будет поддерживать ваши аккумуляторы с 100% готовностью к использованию в течение нескольких месяцев подряд, благодаря чрезвычайно эффективному методу технического обслуживания "заряд и отдых"

### **Предупреждает о проблемах с аккумулятором заранее!**

Ежедневные тесты контроля состояния аккумулятора и величины тока утечки в цепи автомобиля; проблемы понятным образом отображаются при помощи светодиодов на лицевой панели устройства.

**Рекомендуется** для зарядки обслуживаемых аккумуляторов (со съёмными крышками), необслуживаемых аккумуляторов, герметичных аккумуляторов типа AGM, гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью до 240Ач.

Полностью автоматический режим работы, что включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной полярности и без искровое соединение.

### **Включает в себя 2 комплекта проводов для подключения:**

SAE-71 разъем постоянного подключения - кольца с влагозащищенной крышкой и SAE-74 зажимы типа "крокодил":

### **Влагозащищенный коннектор постоянного подключения (E1)**



Крокодилы / зажимы (E4)



Опционально можно приобрести:

