

# Интеллектуальное зарядное устройство OptiMate 3

## Зарядка, десульфатация и тестирование всех 12В аккумуляторных батарей

### Особенности:

Пыле-влагозащищенный корпус.  
Оригинальное управление OptiMate, микропроцессор.

### Технические характеристики:

Рекомендуется для:	Все типы 12В свинцово-кислотных батарей от 2 до 50 Ач, в т.ч. AGM, GEL
Управление	Полностью автоматическое, микропроцессор, 5 ступеней
Ток зарядки:	2x0.8А, 12В
Входной ток:	0.075А @ 100-240В, 50-60Гц
Автоматическая десульфатация	ДА
Лимит времени зарядки:	не ограничено
Цикл обслуживание / тестирование:	30 мин/30 мин (ежечасно)
Тестирование аккумулятора на утерю заряда:	2 возможных результатов «хороший» и «заменить»
Размер:	167 x 120 x 46мм
Вес:	700г
Корпус:	Пластик ABS, IP54
Монтаж:	Возможность настенного монтажа
Длина кабеля питания:	2м
Длина зарядных кабелей	2м
Включает аксессуары:	O1 - кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной крышкой и O4 - зажимы типа "крокодил"
Температурный режим:	-20°C / +40°C
Гарантия:	2 года
Сертификация (230V модель):	TUV/GS conformity, ГОСТ Р

**OptiMate 3** с током зарядки 0.8А является идеальным инструментом для ухода за 12В аккумуляторами малой и средней емкости.

**OptiMate 3** будет диагностировать, восстанавливать, заряжать и поддерживать ваши аккумуляторы автоматически.

**Рекомендуется** для зарядки обслуживаемых аккумуляторов (со съемными крышками), необслуживаемых аккумуляторов, герметичных аккумуляторов типа AGM, гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью с 2Ач до 45Ач, хотя он также может поддерживать и батареи большей емкости (но их заряд займет больше времени).

Полностью автоматический режим работы, что включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной полярности и без искровое соединение.

### Включает в себя комплект проводов для подключения:

SAE-71 разъем постоянного подключения - кольца с влагозащищенной крышкой и SAE-74 зажимы типа "крокодил":

**Влагозащищенный коннектор постоянного подключения (E1):**



**Крокодилы / зажимы (E4):**



Опционально можно приобрести:

