


Vollgummi-Steckverbindungen 16A, 250V~ / solid rubber connectors

VG-Stecker 341 - Industrierausführung, groß - DIN 49 441 / VDE 0620

SR plugs 341 - industrial design, large

Vollgummi-Stecker solid rubber plug


- Schutzkontakt
protective contact
- Flächenklemmen
screw terminal
- bis up to H07RN-F3G2,5
- Schnappverrastung
beaded edge
- 2-fache Frontverschraubung
two front-screws



Art-Nr.	Bezeichnung	IP	⚡	⊕	⊖	Bemerkungen / comments	VE
341 Gu	Vollgummi-Stecker	44	•	•			20
0.341 Gu	Vollgummi-Stecker	44	•	•	•	belgisch-französisches System / belgium-french system	10

VG-Winkelstecker SR angel plug

- Schutzkontakt
protective contact
- Flächenklemmen
screw terminal
- bis up to H07RN-F3G2,5
- Schnappverrastung
beaded edge
- 2-fache Frontverschraubung
two front-screws




Art-Nr.	Bezeichnung	IP	⚡	⊕	⊖	Bemerkungen / comments	VE
341 Gu/Wi	Vollgummi-Winkelstecker	44	•	•		für Rundkabel / for round cables	10
0.341 Gu/Wi	Vollgummi-Winkelstecker	44	•	•	•	belgisch-französisches System / belgium-french system	10
341 Gf/Wi	Vollgummi-Winkelstecker	44	•	•		für Flachkabel / for flat cables	10
0.341 Gf/Wi	Vollgummi-Winkelstecker	44	•	•	•	belgisch-französisches System / belgium-french system	10

VG-Stecker 342 - Industrierausführung, klein - DIN 49 441 / VDE 0620

SR plugs 342 - industrial design, small

Vollgummi-Stecker solid rubber plug

- Schutzkontakt
protective contact
- Flächenklemmen
screw terminal
- bis up to H07RN-F3G2,5
- Schnappverrastung
beaded edge
- 2-fache Frontverschraubung
two front-screws



Art-Nr.	Bezeichnung	IP	⚡	⊕	⊖	Bemerkungen / comments	VE
342 G	Vollgummi-Stecker		•				20
0.342 G	Vollgummi-Stecker		•	•		belgisch-französisches System / belgium-french system	10