

**1 ZSZYWACZ METALOWY**

• STAPLE GUN / TACKER • РУЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ



Zszywki A/53/3/530	KOD	Wysokość L [mm]	
	Proline	Mega	
	55306	55206	6
	55308	55208	8
	55310	55210	10
	55312	55212	12
	55314	55214	14




Regulacja siły docisku zszywki. Na zszywki A/53/3/530.

Kod	Rozmiar [mm]		
55014	4 - 14	x	20/40

**2 ZSZYWKI HARTOWANE A/53/3/530**

• HARDENED STAPLES A/53/3/530 • ЗАКАЛЕННЫЕ СКОБЫ A/53/3/530



Pakowane po 1000 szt. Do zszywaczy: 55024, 55028, 55014. Zszywki odpowiedniki: stanley#a/53. esco#530. kwb#053. novus#53. rapid#53. rocafix#3.arrow@jt-21.

Kod	Wysokość L [mm]		
55206	6	x	50/200
55208	8	x	50/200
55210	10	x	50/200
55212	12	x	50/200
55214	14	x	50/200

**3 OPASKI ZACISKOWE**

• CABLE TIES • ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ



Białe



Czarne

Kod	Grubość [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt.]		
<b>białe</b>					
59210B	2,5	100	100	x	250/500
59220B	2,5	200	100	x	100/200
59230B	3,6	300	100	x	75/150
<b>czarne</b>					
59210C	2,5	100	100	x	250/500
59220C	2,5	200	100	x	100/200
59230C	3,6	300	100	x	75/150

**4 NITOWNICA**

• RIVETER • ЗАКЛЕПОЧНИК



Do nitów zrywalnych aluminiowych Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm. Nasadki gumowe.

Kod	Rozmiar nitów Ø [mm]		
14004	2.4 - 5.0	x	10/40

**5 NITOWNICA**

• RIVETER • ЗАКЛЕПОЧНИК



Do nitów zrywalnych aluminiowych Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm. Nasadki gumowe. Wygięta dźwignia.

Kod	Rozmiar nitów Ø [mm]		
14001	2.4 - 5.0	x	6/36

**6 NITOWNICA DWUPOŁOŻENIOWA, OBROTOWA**

• TWO WAY RIVETER • ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУХСТОРОННЕГО НАПРАВЛЕНИЯ



Główna nitownicy działa przy 90° i 180°. Do nitów zrywalnych aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm. Nasadki gumowe.

Kod	Rozmiar nitów Ø [mm]		
14002	2.4 - 4.8	x	6/24

**7 NITOWNICA**

• RIVETER • ЗАКЛЕПОЧНИК



Do nitów zrywalnych aluminiowych Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm.

Kod	Rozmiar nitów Ø [mm]		
14005	2.4 - 5.0	x	12