



ZGL-410 ZGL-425

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. **Schraubanschluss.**

ZGL-410 ZGL-425

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With retractable sleeve to prevent accidental touching. **Screw connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)	Montageanleitung Assembly instructions	*Farben *Colours										
ZGL-410	64.9325-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 19 A	min. Ø 3,4 mm max. Ø 3,9 mm	1,0 mm ² MAH 555	Ni <table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20	21	22	23	24											
25	26	27	28												
ZGL-425	64.9326-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	min. Ø 3,4 mm max. Ø 3,9 mm	2,5 mm ² MAH 556	Ni <table border="1"><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20	21	22	23	24											
25	26	27	28												

Montageanleitungen **MAH555 und MAH556**
www.multi-contact.com


Assembly instructions **MAH555 and MAH556**
www.multi-contact.com

SLS4...-L

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss.**

SLS4...-L

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)	*Farben *Colours									
SLS410-L	22.2646-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 19 A	Ø 3,0 mm max. 1,0 mm ²	Au <table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29					
SLS415-L	22.2647-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 24 A	Ø 3,3 mm max. 1,5 mm ²	Au <table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table>	21	22	23	24	25				
21	22	23	24	25									
SLS425-L	22.2648-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	Ø 3,8 mm max. 2,5 mm ²	Au <table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>29</td></tr></table>	21	22	23	24	25	29			
21	22	23	24	25	29								

Einzelteile

Component parts

KT410-L	22.2170-*	Knüpfhülle, passend zu / Insulator, suitable for: SLS410-L	<table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29				
KT415-L	22.2180-*	Knüpfhülle, passend zu / Insulator, suitable for: SLS415-L	<table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table>	21	22	23	24	25				
21	22	23	24	25								
KT425-L	22.2190-*	Knüpfhülle, passend zu / Insulator, suitable for: SLS425-L	<table border="1"><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>29</td></tr></table>	21	22	23	24	25	29			
21	22	23	24	25	29							
LS410-L	22.1011	Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS410-L, SLS415-L										
LS425-L	22.1015	Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS425-L										

Montageanleitung **MA116**
www.multi-contact.com

Assembly instructions **MA116**
www.multi-contact.com