

Описание PLD-80R

Количество контактов	A	B
2	2,54	0
4	5,08	2,54
6	7,62	5,08
8	10,16	7,62
10	12,7	10,16
12	15,24	12,7
14	17,78	15,24
16	20,32	17,78
18	22,86	20,32
20	25,4	22,86
22	27,94	25,4
24	30,48	27,94
26	33,02	30,48
28	35,56	33,02
30	38,1	35,56
32	40,64	38,1
34	43,18	40,64
36	45,72	43,18
38	48,26	45,72
40	50,8	48,26

Количество контактов	A	B
42	53,34	50,8
44	55,88	53,34
46	58,42	55,88
48	60,96	58,42
50	63,5	60,96
52	66,04	63,5
54	68,58	66,04
56	71,12	68,58
58	73,66	71,12
60	76,2	73,66
62	78,74	76,2
64	81,28	78,74
66	83,82	81,28
68	86,36	83,82
70	88,9	86,36
72	91,44	88,9
74	93,98	91,44
76	96,52	93,98
78	99,06	96,52
80	101,6	99,06

Материал

Контакты: медь

Варианты покрытия контактов: золото/олово/золото выборочно

Изолятор: нейлон-6Т, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 3А

Предельное напряжение: 500В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 1000Мом

Сопротивление контакта: не более :0,02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 С + 105 С