

testo Saveris 2-H2, WI-FI логгер со встроенным разъемом для подключения зонда температуры/влажности

WiFi-логгер testoSaveris 2-H2 предназначен для мониторинга температуры и влажности на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура и влажность измеряются при помощи подключаемого внешнего зонда температуры/влажности. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище TestoCloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

Технические данные

Технические данные

Память	10000
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-30 ... +50 °C
Тип батареи	4 батарейки AA
Ресурс батареи	2 часов
Размеры	95 x 75 x 30.5 мм

Сенсор влажности

Технические данные

Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2 % отн.влажн.
Разрешение	0,1 % отн.влажн.

Измерение температуры окружающего воздуха

Технические данные

Диапазон измерений	-30 ... +70 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C