

Пластмассовые корпуса для РЭА

Корпус "Составной"



Габаритные размеры

Без крепления - 70x50x25.5 мм

Крепление на DIN-рейку - 70x50x35.5 мм

Крепление на плоскую поверхность - 70x69x25.5 мм

Конструкция

Корпус состоит из трех деталей: основание; верхняя крышка; нижняя крышка. Крышки выпускаются в трех вариантах исполнения: лицевая крышка; крышка с креплением на DIN-рейку; крышка с креплением на плоскую поверхность при помощи саморезов.

Сборка корпуса производится с помощью 8 саморезов диаметром 2.5 мм.

Конструкция предусматривает возможность подготовки двух прямоугольных отверстий под разъемы с размерами 33.5x7 мм.

На лицевой крышке имеется две углубленные области размерами 40x33.5 мм и 10x33.5 мм и глубиной 0.3 мм, которые предназначены для размещения шильдиков, этикеток, лицевых панелей и т.п.

Крепление печатных плат

Конструкция корпуса предусматривает возможность установки до трех печатных плат с толщиной текстолита 1 мм. Верхняя и нижняя плата крепятся в пазы, образующиеся между основанием и крышками, третья плата устанавливается сквозь монтажные колонки до упора, как показано на рисунке.

Степень механической защиты

IP 40.

Материалы

- Ударопрочный полистирол УПС-825, цвет черный/белый
- Ударопрочный полистирол УПС-825ТГ, цвет черный/светло-серый.
- Пластик АБС, цвет черный/белый с повышенным глянцем.

Возможно изменение материала и цвета по желанию заказчика.

Классификация материалов	
Классификатор	Характеристики
ЧУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – черный.
БУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – белый.
БУПВ	Ударопрочный полистирол УПС-825 вторичной переработки. Цвет – белый. Допускаются вкрапления темного цвета.
СУПВ	Ударопрочный полистирол УПС-825 вторичной переработки. Цвет материала не нормируется.
ЧТГ, СТГ	Ударопрочный полистирол УПС-825ТГ. Цвет черный или светло-серый. Не поддерживает горение.
ЧАБ	Пластик АБС. Цвет черный, с повышенным глянцем.
БАБ	Пластик АБС. Цвет белый, с повышенным глянцем.









