

# Пластмассовые корпуса для РЭА

## Корпус "Компактный"



### Габаритные размеры

70x46x30 мм

### Конструкция

Корпус состоит из основания и крышки. Схема сборки - безвинтовая, на защелках. На крышке имеется углубленная область 35x25 мм и глубиной 0.5 мм, предназначенная для размещения шильдиков, этикеток, лицевых панелей и т.п.

Также эта область предназначена для нанесения надписей, логотипов, отверстий и т.п. на стадии изготовления корпуса по Вашему заказу. В основании предусмотрены два отверстия для настенного монтажа и отверстие для подключения скрытой проводки.

### Крепление печатной платы

Четыре монтажные колонки под саморезы на основании, предназначены для крепления печатной платы с максимальными габаритными размерами 62.5x38.5 мм.

Крепление осуществляется при помощи саморезов диаметром 2.5 мм.

### Степень механической защиты

IP 30.

### Материалы

- Ударопрочный полистирол УПС-825, цвет черный/белый
- Ударопрочный полистирол УПС-825ТГ, цвет черный/светло-серый.
- Пластик АБС, цвет черный/белый с повышенным глянцем.

Возможно изменение материала и цвета по желанию заказчика.

Классификация материалов	
Классификатор	Характеристики
ЧУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – черный.
БУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – белый.
БУПВ	Ударопрочный полистирол УПС-825 вторичной переработки. Цвет – белый. Допускаются вкрапления темного цвета.
СУПВ	Ударопрочный полистирол УПС-825 вторичной переработки. Цвет материала не нормируется.
ЧТГ, СТГ	Ударопрочный полистирол УПС-825ТГ. Цвет черный или светло-серый. Не поддерживает горение.
ЧАБ	Пластик АБС. Цвет черный, с повышенным глянцем.
БАБ	Пластик АБС. Цвет белый, с повышенным глянцем.



# Пластмассовые корпуса для РЭА

## Корпус "Компактный"

