




DATAREX

Паспорт
DR-738221

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 26U 800x800, двойная передняя дверь стекло, двойная задняя металлическая дверь, черный



Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.

Ширина: 800 мм.

Глубина: 800 мм.

Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 740/570/370 мм.

Высота U: 26.

Комплектация передних дверей: распашные с тонированным ударопрочным стеклом.

Замки передних и задних дверей: цилиндрические сверху и снизу по 2 шт. на каждой стороне.

Угол открытия передних и задних дверей: 180°

Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.

Комплектация задних дверей: распашные цельнометаллические.

Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.

Степень защиты по IP: 20


Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69


Цветовое исполнение: черный RAL 9005.

Цвет вставки на стеклянных дверях: RAL 5026.


В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; кронштейны для монтажных направляющих, 2 передних и 2 задних двери; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки шкафа; инструкция по сборке; паспорт на изделие.

Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1







вид сбоку




вид спереди





вид сзади




вид спереди без
дверей




вид сбоку без
боковых панелей








Посадочные места под щеточный
кабельный ввод (поставляется отдельное)



Быстросъемные
боковые стенки с
замком



напольные шкафы 19", Ш800мм x Г800мм			
Описание	Габариты ШxГxВ	К-во в комплекте	*Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя
Напольные шкафы 19" 26U, Ш800мм x Г800мм	800x800x1299	1	1269

Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
Крыша и основание шкафа	1,2 мм	2
Передние двери стеклянные	4,0 мм	2
Монтажные направляющие для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Задние двери металлическая	1,1 мм	2
Боковые стенки	1,1 мм	2
Поперечные опорные направляющие	1,2 мм	2
Профиля для горизонтальных планок	1,2 мм	2
Вертикальные опорные направляющие	1,2 мм	4
Кронштейны для монтажных направляющих	1,5 мм	4

Высота, U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШxГxВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
26	стекло	850x300x1350	61,2	69,2