




Тип	Кол-во выводов	Вид. угол 2θ1/2 Ø,mm	Тип прямого тока	Цвет свечения λ,nm	Сила света, Iv,mcd	Прям. напр. Uf,V	Режим замера If,mA	Внешний вид
Большие многокристальные светодиоды								
КИПМ20А-6К	12	Ø20 180°	DC	Красный / 660	20.0	2.5	20.0	
КИПМ20Б-6К					30.0			
КИПМ20А-6Ж				желтый 590	10.0	2.8	20.0	
КИПМ20Б-6Ж					20.0			
КИПМ20А-6Л				зеленый/ 565	10.0		20.0	
КИПМ20Б-6Л					20.0			
КИПМ20А1-6К	4	Ø20 180°	DC	Красный / 660	20.0	7.5	20.0	
КИПМ20Б1-6К					30.0			
КИПМ20А1-6Ж				желтый 590	10.0	8.4	20.0	
КИПМ20Б1-6Ж					20.0			
КИПМ20А1-6Л				зеленый/ 565	10.0		20.0	
КИПМ20Б1-6Л					20.0			
КИПМ20А2-6К	2	Ø20 180°	AC/DC	Красный / 660	20.0	7.5	20.0	
КИПМ20Б2-6К					30.0			
КИПМ20А2-6Ж				желтый 590	10.0	8.4	20.0	
КИПМ20Б2-6Ж					20.0			
КИПМ20А2-6Л				зеленый/ 565	10.0		20.0	
КИПМ20Б2-6Л					20.0			