

## CENTER 326



**CENTER**®

## Калибратор шумомеров

Параметры:	Center 326	Center 327
Выходной уровень звукового давления	94 дБ, 114 дБ	94 дБ
Частота сигнала калибровки	1000 Гц ± 2 %	125 Гц ± 2 % и 250 Гц ± 2 %
Погрешность установки выходного уровня		± 0,5 дБ
Разрешение		0,1 дБ
Входной диаметр приемной камеры		12,7 ... 23 мм
Питание		9В (тип «Крона»)
Срок службы источника питания		40 часов
Условия калибровки *		
Температура		23 °С
Относительная влажность (ОВ)		50 %
Атмосферное давление		101,3 кПа
Суммарный коэффициент НИ		<3%
Температурный коэффициент		0,005 дБ/°С
Влажностный коэффициент		0,005 дБ/ % ОВ
Общие данные		
Габаритные размеры (В×Ш×Г)		113 × 63 × 44 мм
Масса		170 г (вкл. бат.)