

Тип	В1-В2/Ік /А	Fт МГц	Ск/Ук пФ/В	Сэ/Уэб пФ/В	Укэ/(Ік/Іб) В/(А/А)	Укб В	УкэR/R В/Ом	Уэб В	Ікм/Ікн А/А	Іб А	Рк/Рт Вт/Вт	Рпк С/Вт	Пер
КТ9151А		250				55		3	/150		/280	0.5	NPN
КТ9152А		420				55		3	24/		/246	0.67	NPN
2Т9153АС 2Т9153БС		600 480					50/10 50/10	4 4	4/ 10/		/50 /94	3.2 1.7	NPN NPN
КТ9157А	140-450/0.5	100	150/5		1.0(4/0.1)	30	20/	5	5/10	1	1.2/10		NPN
КТ9158А						40		3	/4.5		/98*	1.7*	NPN
2Т9159А	20-60 /	1000				120	80/		0.4/0.4		/5		NPN
КТ9160А КТ9160Б КТ9160В	10-30 / 10-30 / 10-30 /	60 60 60				60 60 60		4 4 4			/467 /467 /467	0.33 0.33 0.33	NPN NPN NPN
КТ9166А		50					60/		15/25				NPN
КТ9176А	60- /	90			0.5(2/0.2)	40	48/		3/7		/10		PNP
КТ9177А	60- /	90			0.5(2/0.2)	40	48/		3/7		/10		NPN
КТ9180А КТ9180Б КТ9180В КТ9180Г						40 60 80 100			3/ 3/ 3/	1 1 1			
КТ9181А КТ9181Б КТ9181В КТ9181Г						40 60 80 100			3/ 3/ 3/	1 1 1			