






Разъемы LBH



Рабочее напряжение	250 В
Предельный ток	1.0 А
Температурный диапазон	-25 ~ +125 °С



Наименование	Кол-во контактов	Размер А, мм	Размер В, мм
LBH 10-G	10	Прямой	Защелка
LBH 14-G	14	Прямой	Защелка
LBH 16-G	16	Прямой	Защелка
LBH 20-G	20	Прямой	Защелка
LBH 26-G	26	Прямой	Защелка
LBH 34-G	34	Прямой	Защелка
LBH 40-G	40	Прямой	Защелка
LBH 50-G	50	Прямой	Защелка
LBH 64-G	64	Прямой	Защелка