



## Описание

### Характеристики

Резьба: M12\*1.5

Минимальный диаметр кабеля, мм: 4

Максимальный диаметр кабеля, мм: 8

Степень защиты: IP68

Цвет: Черный

Температурный диапазон: -40 °C ~ 100 °C, кратковременно до 120 °C

C1, мм: 12

C2, мм: 8.5

Внутренняя гайка (A): 18

Внешняя гайка (F): 19

Разборная цанга: Нет

Чертежи

