

电子元器件规格书

器 件 名 称 :	继电器插座 (RoHS)
代 号 :	
型号规格 (厂家):	PYF14A 继电器插座
供 货 商 名 称 :	宁波天波港联电子有限公司
生 产 商 名 称 :	宁波天波港联电子有限公司
文 件 编 号 :	

编 制: 马伟芬

审 核: 王坚敏

供方会签:

批 准: 陈万新


日 期: 2020.12.07



注意事项:

- 1、本规格书双方签字后正式生效, 本规格书合共 2 页;
- 2、本规格书一式两份, 版本由使用方与供方共同维护;
- 3、任何对内容的改动必须经双方同意, 并以书面文件的形式发布。

PYF14A 继电器插座外观




性能参数 Performance parameters

额定负载 Rated load	5A
介质耐压 Dielectric Strength	2000V/S
使用温度 Use Temperature	-35℃~+70℃
螺丝扭力 Screw Torque	0.7Nm

外形尺寸及安装尺寸 Performance parameters

Tolerance ±0.2



声明：本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。