

Мультиразмерные ремнаборы СОТК для герметичного соединения проводов

Тип: СОТК

- Предназначены для герметичного соединения медных проводов
- Каждый комплект состоит из гильзы под опрессовку и прозрачной термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Комплекты являются мультиразмерными и рассчитаны на расширенный диапазон сечений медных проводов
- Материал трубок: поперечно сшитый полиолефин
- Материал коннекторов: медь марки М1
- Покрытие коннекторов: олово-висмутовое лужен
- По центру гильз расположена стопорная перегородка, определяющая длину снятия изоляции и глубину захода медных жил
- Термоусаживаемая трубка усаживается поверх опрессованного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Прозрачные трубки гарантируют правильное центрирование термоусаживаемой манжеты относительно гильзы и полный визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Инструмент для монтажа:
 - опрессовка гильз: механические пресс-клещи СТК-05, СТВ-05
 - термоусадка: высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»



характеристики

Наименование	Диапазон сечений (мм ²)	Длина гильзы (мм)	Длина термоусаживаемой трубки (мм)	в упаковке (комплектов)
СОТК-0.25/1.5	0.25-1.5	15	30	25
СОТК-1.0/2.5	1.0-2.5	15	30	25
СОТК-2.5/6.0	2.5-6.0	15	30	25
СОТК-6.0/10.0	6.0-10.0	20	40	25