

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Паяльные станции. Серия: SL (SL-10, SL-20, SL-30)

Производитель: SORNY ROONG INDUSTRIAL CO., LTD.

Серия SL. Простые и надежные, универсальные и очень популярные. Предназначены для пайки при постоянной температуре в диапазоне от 150 до 480 °С. Керамический нагревательный элемент гарантирует заданную температуру и улучшает качество пайки. Антистатическая защита и терминал для заземления позволяют работать с самыми чувствительными РЭК.

	Серия SL-10		Серия SL-20			Серия SL-30		
Модель	SL-10 ECD	SL-10 CMC	SL-20 ECD	SL-20 CMC	SL-20 CMCESD	SL-30 ECD	SL-30	SL-30 CMCESD
Номенклатурный номер	504260072	817337159	898243166	416961819	164525284	611482250	27703	520662048
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Напряжение питания	110/120V AC или 220/240V AC							
Потребляемая мощность	48 W							
Температурный режим пайки	150...450 °C ±2-3 (300...840 °F)		150...420 °C ±2-3 (300...790 °F)			160...480 °C ±2-3 (320...900 °F)		
Напряжение питания паяльника	24V AC (обеспечивается станцией через понижающий трансформатор и 5-ти контактный разъем)							
Размеры	170 x 116 x 96 мм, паяльник 203 мм							
Вес	1,9 кг							
Комплектация	* Базовый блок с держателем для паяльника * Паяльник * Инструкция							
МОДИФИКАЦИОННЫЕ ОТЛИЧИЯ								
Базовый блок	* Режим регулирования и удерживания заданной температуры с точностью 2-3 °С обеспечивается температурным датчиком в корпусе нагревательного элемента и электронно-цифровой системой станций.							
Установка и регулировка температурного режима	Ручной, переключателем. Светодиодный индикатор шкального типа, шаг 30 °С		Ручной, переключателем. Светодиодный индикатор шкального типа, шаг 30 °С			Ручной, переключателем. Цифровой, 7-сегментный индикатор		
Тип нагревательного элемента паяльника	нихром SL-H	керамика SL - 10CMCH	нихром SL-H	керамика SL - 20CMCH		нихром SL-H	керамика SL - CMCH	
Антистатическая защита и заземление	нет		нет		есть	нет		есть
ЗАПАСНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОТДЕЛЬНО В ПРОДАЖЕ)								
Сменные жала для паяльника	Для станций SL -10,20,30				Для станций SL -10,20,30 CMC			
	Н/номер	Наименование	Н/номер	Наименование	Диаметр (мм)			
	24299		611812819	30T-SB	0,3			
	22986	821 (621) 0,8 (1/32)	40537494	30T-B	0,5			
	2789	822 (622) 0,8 (1/32)	342025947	30T-BC	1,0			
	65426	823 (623) 0,4 (1/64)	649033805	30T-3C	3,0			
	38027	824 (624) 1,6 (1/16)	362145430	30T-3D	3,0			
	29642	825 (625) 3,2 (1/8)	23605762	30T-4D	4,0			
	56429	826 (626) 1,2 (3/64) 827 (627) 1,6 (1/16) 45 °						
Паяльник	8770	SL-I	22511171	SL-ICMC				
Нагревательный элемент	50476	SL-H	951233373	SL-CMCH				

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

