

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Паяльные станции. Серия: SL (SL-928)

Производитель: SORNY ROONG INDUSTRIAL CO., LTD.

Серия SL. Модель предназначена для выпаивания РЭК и устранения дефектов пайки. Пользуется спросом у профессионалов и радиолюбителей.

Модель	SL-928	
Номенклатурный номер	955558941	
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Напряжение питания	110/120V AC или 220/240 V AC	
Потребляемая мощность	50 W	
Температурный режим выпаивания	210 – 480 °C (410 - 900 ° F)	
Рабочее напряжение (паяльник + отсасывающее устройство)	24V AC (подключение через низковольтный DIN –штекер)	
Паяльник	24V AC (подключение через низковольтный DIN -штекер)	
Размеры	218 x176 x 145 мм	
Вес	5, 3 кг	
Комплектация	*Базовый блок с подставкой *Паяльник для выпаивания (форма «пистолет» с кнопкой для отсоса на рукоятке) *Насадка T-928-1,5 T (1,5 мм) *Инструкция	
МОДИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
Основной блок станции	*Поддерживание заданной температуры * Компрессор, создающий разряжение 500 мм HG 24V AC (подсоединение к паяльнику через штуцер на передней панели) *Фильтр отсасывающего устройства из термостойкого стекла	
Установка и регулировка температурного режима	Ручной, при помощи регулятора. Цифровой, 7-сегментный индикатор показаний.	
ЗАПАСНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОТДЕЛЬНО В ПРОДАЖЕ)		
Сменные насадки для паяльника	Н/номер	Наименование позиции
	795428426	T928-0,8T 0,8 мм
	371162227	T928-1,0T 1,0 мм
	187145130	T928-1,2T 1,2 мм
	52002598	T928-1,5T 1,5 мм
	442103035	T928-2,0T 2,0 мм
Нагревательный элемент	166553461	SL-928GH

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

