

# ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## Паяльные станции. Серия: SR (SR-979, SR-998EMC)

Производитель: SORNY ROONG INDUSTRIAL CO., LTD.

**Серия SR-976.** Модели специализированного назначения.

SR-979. Специальная модель для пайки и выпаивания SMD – компонентов (в том числе в корпусах QFP, SOP, PLCC) Пайка производится горячим воздухом. Пятнадцать видов сменных насадок. Возможность проводить пайку и отсос без смены насадок (отсос производится дополнительным инструментом)

SR-998EMC. Специальная модель с регулируемым процессом пайки. Все виды пайки. Пять видов сменных насадок.

Модель	SR-979	SR-998EMC		
Номенклатурный номер	935	332706506		
<b>ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>				
Напряжение питания	110/120V AC или 220/240V AC			
Потребляемая мощность	275 W	от 15 до 60 W		
Температурный режим пайки	100 - 400 °C (212 – 754 °F)	250 - 480 °C		
Паяльник	Подключение через 3-х контактный разъем. Трехжильный изолированный шнур длиной 180см.	SR-998I – подключение через 3-х контактный разъем, длина шнура 180см.		
Размеры	247 x190 x135 мм , паяльник 235 мм	135 x 95 x 52 мм		
Вес	4, 5 кг.	1, 032 кг.		
Комплектация	*Базовый блок *Паяльник 50 W на 220/240V AC *Насадка - A 1128 *Инструкция	*Базовый блок *Паяльник 50 W на 220/240V AC *Насадка - G1 *Инструкция		
<b>МОДИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>				
Основной блок станции	*Регулятор температуры. *Регулятор воздушного потока. *Автоматическая защита от статического электричества. *Автоматическое охлаждение после отключения питания.	*Регулятор мощности в диапазоне от 15 до 60 W		
Установка и регулировка температурного режима	Ручная , переключатель на 8 положений .	Ручная , переключатель на 5 положений .		
<b>ЗАПАСНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОТДЕЛЬНО В ПРОДАЖЕ)</b>				
Сменные насадки для паяльника	<u>Н. номер</u>	<u>Для корпуса QFP</u>	<u>Н. номер</u>	<u>Тип</u>
	27972	A 1124 single	81500453	G1 1/32
	9456	A 1125 10 x 10	35755546	G2 1/64
	1711	A 1126 11 x 11	519913411	G3 1/16
	18294	A 1127 17,5 x 17,5	292813098	G4 1/8
	48881	A 1128 14 x 20	36202140	G5 3/64
	14399	A 1129 28 x 28		
		<u>Для корпуса SOP</u>		
	64764	A 1130 single		
	53604	A 1131 4,4 x 10		
	7686	A 1132 5,6 x 13		
	41236	A 1133 7,5 x 15		
	14438	A 1134 7,5 x 18		
		<u>Для корпуса PLCC</u>		
	60156	A 1135 PLCC 44		
	23681	A 1136 PLCC 52		
45311	A 1137 PLCC 68			
6783	A 1138 PLCC 84			
Нагревательный элемент	809635965	SR-979GH	-	

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

