

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



**Серия: M830 (M830B, M830BZ, M832, M833, M838)**

**Производитель: PRECISION MASTECH ENTERPRISES CO.Ltd.**

**Серия M830.** Соответствие: IEC 1010 CAT II 600В. Самая распространенная, универсальная, прекрасно себя зарекомендовавшая, «народная» серия портативных цифровых мультиметров с ручным выбором пределов измерений.

Модель	M830B	M830BZ	M832	M833	M838
Номенклатурный номер	376848598	47710	45268	10273	13498
Выбор пределов измерений	ручной				
Количество разрядов	3 S(1999)				
Дисплей	46x15 мм				
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>					
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2/20/200В 0,5% 600В 0,8%				
Переменное напряжение (ACV)	200В/600В 1,2%				
Постоянный ток (DCI)	200мкА/2мА/20 мА 1% 200мА 1,5%	10А 3%	2мА/20мА 1%	10А 3%	200мА 1,5%
Переменный ток (ACI)	не измеряет				
Сопротивление (R)	200Ом/2/20/200кОм 0,8% 2МОм 1%				
Температура (С)	нет				-20...1000 3%
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>					
Входное сопротивление	1 Ом				
Тест диодов	есть (0,8А/3В)				
Коэффициент усиления транзисторов (hFE)	есть (1-1000)				
Прозвон цепей на проводимость	нет	есть (звуковой сигнал)			
Индикация разряда батарей Индикация перегрузки по входу «1»	есть				
Встроенный генератор	нет	нет	есть меандр 60Гц	есть синус 1000Гц	нет
Размеры, мм	126 x70x24				
Вес, г	170				
Источник питания	9В (6F22) x 1				
Стандартные аксессуары	Щупы Т3003 (11мм) для М832/833/838 Т3003А (13мм) для М830В Температурный зонд Р3410 для М838 батарея, Инструкция, упаковка				

Тел.: (495) 780-95-09

[www.chipdip.ru](http://www.chipdip.ru)

