

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT39 (UT39A, UT39B, UT39C, UT39D(new))**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

**Серия UT 39.** Цифровые мультиметры с стандартным набором функций и ручным выбором измерений.

Модель	UT39A	UT39B	UT39C	UT39D
Номенклатурный номер		529099398	188421277	279732657
Количество разрядов	3 1/2 (1999)			4 1/2 (19999)
Размер ЖК дисплея	61 x 32 мм			
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2В/20В/200В/ <b>1000В</b> 0,5%+1			200мВ/2В/20В/200В/ <b>1000В</b> 0,05%+3
Переменное напряжение (ACV)	2В/20В/200В/ <b>750В</b> 0,8%+3			2В/20/200В/ <b>750В</b> 0,5%+10
Постоянный ток (DCI)	20мкА/200мкА/20мА/200мА/ <b>10А</b> 0,81%+1			2мА/200мА/ <b>20А</b> 0,5%+5
Переменный ток (ACI)	200мкА/200мА/ <b>10А</b> 1%+3			2мА/200мА/ <b>20А</b> 0,8%+5
Сопротивление (R)	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2/ <b>200МОм</b> 0,8%+1			200Ом/20/20кОм/2/ <b>20МОм</b> 0,3%+1
Емкость (C)	<b>2мкФ</b> 4%+3	2нФ/200нФ/ <b>20мкФ</b> 4%+3	2нФ/200нФ/ <b>20мкФ</b> 4%+3	2нФ/20нФ/200нФ/ <b>20мкФ</b> 4%+3
Частота (F)	нет		<b>2кГц/20кГц</b> 1,5%+5	
Температура (°C)	нет		<b>-40..1000</b> 2%+8	нет
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Входное сопротивление	около 10 МОм			
Тест диодов	есть			
Тест транзисторов	есть			
Прозвон цепей на проводимость	есть			
Индикатор разряда батарей	есть			
Автоматическое отключение	есть			
Размеры, мм	172x83x38			
Вес, г	310			
Источник питания	9В (6F22)			
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT39C), инструкция, упаковка			

Тел.: (495) 780-95-09

[www.chipdip.ru](http://www.chipdip.ru)

 **ЧИП И ДИП**