

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT50 (UT51, UT52, UT53, UT54, UT55, UT56, UT57)**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 50. Стандартные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений. Эргономичный дизайн корпуса в твердом чехле.

Модель	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55	UT56	UT57
Номенклатурный номер	65470	6657	24094	28150	184521482	28623	55814
Количество разрядов	3 1/2 (1999)					4 1/2 (19999)	
Размер ЖК дисплея	33 x 65 мм						
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ							
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2В/20В/200В/1000В 0,5%+1					200мВ/2В/20В/200В/ 1000В 0,05%+3	
Переменное напряжение (ACV)	200мВ/2В/20В/200В/750В 0,8%+3		2В/20В/200В/750В 0,8%+3		2В/20В/ 200В/ 750В 0,5%+10	200мВ/2 /20В/200В/ 750В 0,8%+20	
Постоянный ток (DCI)	20мкА/ 200/2/ 20мА/ 200/2/10А 0,8%+1	2мА/20мА/200мА/2А/20А 0,8%+1			2мА/20/ 200/ 2А/20А 0,5%+5	20мА/ 200мА/ 10А 0,5%+2	
Переменный ток (ACI)	200мкА/2/ 20/200мА/ 2А/10А 1%+3	2/20/ 200мА/ 2А/10А 1%+3	20мА/200мА/20А 1%+3		2/20мА/ 200мА/ 20А 0,8%+10	20мА/ 200мА/ 20А 1%+20	
Сопротивление (R)	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2мОм/20мОм/200мОм 0,8%+1					/200мОм 0,3%+1	/20мОм 0,1%+2
Емкость (C)	нет	2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ 4%+3			2нФ/20нФ/ 200/2мкФ/ 20мкФ 4%+20	20нФ/200/ 2/20мкФ 2%+10	
Частота (F)	нет			2кГц-20кГц 1,5%+5		20кГц- 200кГц 1%+20	
Температура (°C)	нет		-20...1000 1%+3	нет	-20...1000 1%+3	нет	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ							
Входное R	около 10 мОм						
Защита (10А)	есть	нет					есть
Тест диодов	есть						
Тест транзисторов	есть						нет
Прозвон цепей на проводимость	есть						
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	нет					есть	
Индикатор разряда батарей	нет					есть	
Функция True RMS	нет						есть(AC)
Автоматическое отключение	нет		есть				
Размеры, мм	190x88x34 мм						
Вес, г	270, 580 с чехлом						
Источник питания	9В (6F22)						
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT53 UT55) Инструкция, чехол						

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

 **ЧИП И ДИП**