

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: UT50-II (UT50A, UT50B, UT50C, UT50D, UT50E)

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 50-II. Соответствие: IEC1010 CAT II 1000В.

Современные цифровые мультиметры с автоматическим выбором измерений.

(Измерения в диапазоне до 20А не защищены предохранителем).

Модель	UT50A	UT50B	UT50C	UT50D	UT50E
Номенклатурный номер	117679372	436414685	209265419	981810968	345133823
Количество разрядов	3 ¹ / ₂ (1999)				4 ¹ / ₂ (19999)
Размер ЖК дисплея	59x25 мм				
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ					
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2В/20/200В/ 1000В 0,5%+1			200мВ/2В/20/200В/ 1000В 0,5%+1 0,05%+3	
Переменное напряжение (ACV)	200мВ/2В/ 20200В/ 750В 0,8%+3	2В/20/200В/ 750В 0,8%+3			2В/20/200В/ 750В 0,5%+10
Постоянный ток (DCI)	20мкА/2мА/ 20/ 200мА/ 20А 0,8%+1	2мкА/20/200мА/ 20А 0,8%+1			2мкА/20мА/ 200мА/ 20А 0,5%+5
Переменный ток (ACI)	200мкА/2мА2 0/200мА/ 20А 1%+3	20мА/200мА/ 20А 1%+3			20мА/200мА 20А 0,8%+10
Сопротивление (R)	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2мОм/20мОм/ 200мОм 0,8%+1				200Ом/2/20/ 200кОм/2/ 200мОм 0,3%+1
Емкость (C)	2нф/20нф/ 2мкф/ 100мкф 4%+3	20нф/200нф/ 2мкф/ 100мкф 4%+3	20нф/200/ 2мкф 100мкф 4%+3	20нф/200/ 2мкф/ 100мкф 2,5%+5	2нф/20/ 2мкф/ 20мкф 3%+40
Индуктивность (L)	нет	нет	нет	2мГн/20/ 200 Гн/20Гн 2%+10	нет
Частота (F)	нет	нет	2 кГц-20кГц 1,5%+5	нет	20кГц 1,5%+5
Температура (°C)	нет	-40...1000 1%+3			
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Тест диодов	есть				
Прозвон цепей на проводимость	есть				
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	есть				
Автоматическое отключение	есть				
Подсветка дисплея	автоматическая				
Размеры, мм	165x80x38				
Вес, г	270				
Источник питания	9В (6F22)				
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (кроме UT50A), Инструкция, упаковка				

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

 **ЧИП И ДИП**