

Клеммы ножевые изолированные




поперечное сечение провода 0.5~1.5mm² I_{max}=10A

Тип	Ответная часть(мм)	Размеры (мм)				
		W	B	Dφ	dφ	L
FDFD 1.25-110(5)	0.5 x 2.8	5.2	3.2	4.0	1.7	20.0
FDFD 1.25-187(5)	0.5 x 4.75	7.8	5.0	4.0	1.7	20.0
FDFD 1.25-187(8)	0.8 x 4.75	7.8	5.0	4.0	1.7	20.0
FDFD 1.25-250	0.8 x 6.3	9.3	6.6	4.0	1.7	20.0

поперечное сечение провода 1.5~2.5mm² I_{max}=15A

Тип	Ответная часть(мм)	Размеры (мм)				
		W	B	Dφ	dφ	L
FDFD 2-110(5)	0.5 x 2.8	6.2	3.2	4.5	2.3	20.0
FDFD 2-187(5)	0.5 x 4.75	7.8	5.0	4.5	2.3	22.0
FDFD 2-187(8)	0.8 x 4.75	7.8	5.0	4.5	2.3	22.0
FDFD 2-250	0.8 x 6.3	9.3	6.6	4.5	2.3	24.0



поперечное сечение провода 4~6mm² I_{max}=24A

Тип	Ответная часть(мм)	Размеры (мм)				
		W	B	Dφ	dφ	L
FDFD 5.5-187(5)	0.5 x 4.8	7.8	5.0	5.7	3.4	23.8
FDFD 5.5-250	0.8 x 6.3	9.3	6.6	5.7	3.4	25.5