

Головка измерительная MU-45, микроамперметр

Описание:


Прибор MU-45 предназначен для измерения силы тока в цепях постоянного тока. Индикатор представляет собой щитовой миниатюрный микроамперметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом. Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля.

Размер шкалы 44 мм.

Внутреннее сопротивление индикатора - $\leq 3 \text{ кОм} \pm 15\%$.

Рабочая температура: от -20°C до $+50^\circ \text{C}$.

Рабочее положение прибора: вертикальное или горизонтальное



Технические характеристики

- Предел измерения - 0 – 200 мкА
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы - равномерный.
- Габаритные размеры – 59 x 53 x 34 мм
- масса не более 0,060 кг