

Условное обозначение разъемов типа РМ.

Блочная часть	Кабельная прямая не экранированная	Кабельная угловая не экранированная
		
Кабельная прямая экранированная	Блочная с не экранированным хвостом	Блочная с экранированным хвостом
		

Тип соединителя:	Обозначение:
Негерметичный	2рм, 2рмд
Негерметичный тропикоустойчивый	2рмт, 2рмдт
Герметичный проходной	2рмгп(д)
Герметичный	2рмг, 2рмгд
Диаметр корпуса мм	14,18,22,24,27,30,33,36,42,45
Вид корпуса блочный (кабельный)	Б (К)
Форма кожуха - прямая (угловая)	П (У)
Вид концевой гайки экран (не экран)	Э (Н)
Количество контактов	цифра
Тип соединителя: Ш-вилка (Г-розетка)	Ш (Г)
Обозначение сочетания контактов	цифра
Покрытие контактов:	Последняя буква:
Серебро	В
Палладий	П
Химникель	Е
Золото	А
Теплостойкость	цифра

Например:

2РМГД24Б10Ш5Е2 – Блочная, герметичная, десяти контактная вилка, 24-го диаметра, покрытие контактов – химникель, пятое сочетание контактов.

2РМД27БПН19Г5В1 – Блочная, прямая, неэкранированная, 19-ти контактная розетка, 27-го диаметра, негерметичная, с серебряными контактами