

Аккумулятор для раций КНВ-15



Оригинальная батарея

KNB-14 / KNB-15 / KNB-20

Модель радиостанции

Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373,
378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107
Гранит Р-302, Р-303, Р-41, Р-43, 2Р-43, 2Р-44 2Р-45, 3Р-43, Р-169П

Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Ni-Mh 2100mAh
Число ячеек.....6
Номинальное напряжение.....7,5 В
Рабочее напряжение.....7,2 В
Напряжение зарядки.....8,5В
Ток зарядки.....Не более 0,63
Саморазряд (в месяц при 25 С,
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости
Ёмкость.....2,1 А/ч
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд
при разряде до 20%..... Не менее 400
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....Не менее 15

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°С
Заряд.....0÷45°С
Хранение.....-40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....ABS
Длина, мм.....112
Ширина, мм.....61
Высота, мм.....20
Вес ,г.....191