



CL11 Металлопленочный (полиэстер) конденсатор



Диапазон рабочих температур	от -55°C до +105°C
Номинальное напряжение	50В, 63/100В, 160В/250ВВ 400В, 630В, 1000В/1200В
Диапазон ёмкостей	0.0010мкФ - 0.47мкФ
Допустимое отклонение ёмкости, не более	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
Тест перегрузки по напряжению	2.0 U _R (в течении 5 секунд)
Диэлектрические потери	≤1.0% (20°C, 1кГц)
Сопротивление изоляции	≥30 000МΩ, C _R ≤0.1мкФ ≥10 000МΩ, C _R >0.1мкФ (20°C, 1мин)

Номинальная ёмкость (мкФ)	50В					63/100В					160/250В				
	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d
0.0010	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0012	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0015	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0018	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0022	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5
0.0027	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	3.5	0.5
0.0033	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	3.5	0.5
0.0039	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	4.0	0.5
0.0047	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	4.5	0.5
0.0056	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	4.0	0.5	7.0	12.0	4.0	5.0	0.5
0.0068	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	6.5	11.5	3.8	4.0	0.5	7.0	12.0	4.0	5.0	0.5
0.0082	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.0	4.0	0.5	8.0	13.0	4.0	5.5	0.5
0.010	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.0	0.5	8.0	13.0	5.0	5.5	0.5
0.012	7.0	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.0	0.5	8.5	13.5	5.0	5.5	0.5
0.015	7.0	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.5	0.5	8.5	13.5	5.0	5.5	0.5
0.018	7.0	10.0	4.0	4.5	0.5	7.0	12.0	4.3	4.5	0.5	9.0	14.0	5.7	6.0	0.5
0.022	7.0	10.0	4.0	4.5	0.5	8.0	12.0	4.3	5.0	0.5	9.5	14.0	5.7	6.5	0.5
0.027	7.5	10.0	4.0	4.5	0.5	8.0	13.0	4.8	5.0	0.5	10.0	15.0	6.3	6.5	0.5
0.033	7.5	10.5	4.5	5.0	0.5	8.5	13.0	4.8	5.5	0.5	10.5	15.5	6.3	6.5	0.5
0.039	8.0	10.5	5.0	5.5	0.5	9.0	13.0	5.0	5.5	0.5	11.5	15.5	7.0	7.0	0.5
0.047	8.5	10.5	5.0	5.5	0.5	9.0	13.0	5.3	5.5	0.5	11.5	16.0	7.0	7.5	0.5
0.056	8.5	11.5	5.0	5.5	0.5	9.5	13.5	5.5	6.5	0.5	12.5	16.0	8.5	8.0	0.6
0.068	9.0	11.5	5.5	6.0	0.5	10.0	13.5	6.0	7.0	0.5	12.5	17.0	8.5	8.0	0.6
0.082	9.5	11.5	5.5	6.0	0.5	10.5	13.5	6.5	7.0	0.5	14.0	19.0	10.0	8.5	0.6
0.10	10.0	14.0	6.0	6.5	0.5	11.5	13.5	7.0	7.5	0.5	15.0	19.0	10.0	9.0	0.6
0.12	10.5	14.0	6.0	6.5	0.5	12.5	15.5	7.5	8.5	0.6					
0.15	11.0	14.0	6.5	7.0	0.5	13.5	16.0	8.0	9.0	0.6					
0.18	11.5	14.5	7.0	7.0	0.5	14.0	16.5	8.0	9.5	0.6					
0.22	12.0	14.5	8.0	7.5	0.6	14.5	17.5	8.5	9.5	0.6					
0.27	13.0	16.0	8.0	8.0	0.6	15.0	21.0	9.0	10.0	0.6					
0.33	14.0	16.5	9.0	8.0	0.6	16.5	21.5	9.5	10.5	0.6					
0.39	14.5	16.5	9.5	8.5	0.6	17.0	21.5	10.0	11.0	0.6					
0.47	15.5	17.0	10.5	8.5	0.6	18.0	22.0	10.0	11.0	0.6					

Номинальная ёмкость (мкФ)	400В					630В					1000/1200В				
	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d
0.0010	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.5	12.5	4.0	4.0	0.5	7.0	13.5	4.5	4.0	0.5
0.0012	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.5	12.5	4.0	4.0	0.5	7.0	13.5	4.5	4.0	0.5
0.0015	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.5	12.5	4.0	4.0	0.5	7.5	13.5	4.5	4.5	0.5
0.0018	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.5	12.5	4.0	4.0	0.5	7.5	13.5	4.5	4.5	0.5
0.0022	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	7.0	12.5	4.5	4.5	0.5	8.0	14.0	5.0	5.0	0.5
0.0027	7.0	13.0	4.0	4.0	0.5	7.5	13.5	5.0	4.5	0.5	8.0	14.0	5.5	5.0	0.5
0.0033	7.0	13.0	4.5	4.5	0.5	7.5	13.5	5.0	4.5	0.5	9.0	14.0	6.0	5.5	0.5
0.0039	7.5	13.5	4.5	4.5	0.5	8.0	13.5	5.5	5.0	0.5	9.5	15.0	6.0	6.0	0.5
0.0047	8.0	13.5	4.5	4.5	0.5	8.5	13.5	5.5	5.0	0.5	9.5	16.0	6.0	6.0	0.5
0.0056	8.0	13.5	5.0	5.5	0.5	9.5	14.0	5.5	5.5	0.5	10.0	16.5	6.5	6.0	0.5
0.0068	8.5	13.5	5.5	5.5	0.5	10.0	14.0	6.0	6.0	0.5	10.5	16.5	6.5	6.5	0.6
0.0082	9.0	15.5	5.5	5.5	0.5	10.0	16.0	6.0	6.0	0.5	11.5	17.0	7.5	7.0	0.6
0.010	9.5	15.5	6.0	5.5	0.5	10.0	16.0	6.5	6.0	0.5	12.0	17.5	7.5	7.0	0.6
0.012	10.5	15.5	6.5	6.0	0.5	11.0	16.5	6.5	7.0	0.6					
0.015	10.5	15.5	6.5	6.5	0.5	11.5	17.0	7.0	7.5	0.6					
0.018	11.5	17.5	7.0	7.0	0.6	12.0	17.5	7.5	7.5	0.6					
0.022	11.5	17.5	7.0	7.0	0.6	12.5	18.0	7.5	8.0	0.6					
0.027	12.5	18.5	7.5	7.5	0.6										
0.033	12.5	18.5	7.5	7.5	0.6										
0.039	14.0	19.0	8.0	8.5	0.6										
0.047	14.5	19.0	8.5	9.0	0.6										
0.056	14.5	21.5	8.5	9.0	0.6										
0.068	14.5	22.5	9.0	9.5	0.6										
0.082	16.0	22.5	10.0	10.0	0.6										
0.10	17.0	22.5	10.5	10.5	0.6										