




**Ø 4 mm-Messleitungen  
mit Prüfspitzen**

**Ø 4 mm Test Leads  
with Test Probes**


**Cordons de test Ø 4 mm  
à pointes de touche**

**XDK-1033P XDK-1033P/I**



**XDK-1033P**

XP...-414  
XP...-484



**XDK-1033P/I**

Delfinklemmen aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Verlängerte Ausführung speziell zum Aufstecken auf die Ø 4 mm-Prüfspitzen der Messleitungen XP...-414 und XP...-484. Kurzschluss-sichere Version XDK-1033P/I mit einem isolierten Schenkel.

Dolphin clips made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Longer version especially designed to plug onto the Ø 4 mm probes of test leads XP...-414 and XP...-484. Short circuit-proof version XDK-1033P/I with one insulated jaw.

Pinces Dauphin en laiton parfaitement isolées. Mâchoires acérées pour pièces massives et surface de contact pour conducteurs fins. Modèles à isolation rallongée spécialement adaptés au montage sur les pointes de touche Ø 4 mm des cordons de test XP...-414 et XP...-484. Le modèle XDK-1033P/I, à une branche isolée, offre une protection accrue contre tout risque de court-circuit.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
<b>XDK-1033P</b>	<b>66.9521-*</b>	1000 V, CAT II / 19 A	Ni CE UL	21 22
<b>XDK-1033P/I</b>	<b>66.9522-*</b>	1000 V, CAT II / 19 A	Ni CE UL	21 22

