

## Прикручиваемые плоские наконечники "папа" 4,8 и 6,3 mm



Тип разъема	плоский
Вид наконечника	"папа"
Механический монтаж	винтами

Код	Производитель	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Отверстие	Размеры
<a href="#">PC1V18704</a>	FIX&FASTEN	4,8	0,5	M4	<a href="#">Рис.1.</a>
<a href="#">38481.68</a>	VOGT	6,3	0,8	M3	-
<a href="#">3869M50.27</a>	VOGT	6,3	0,8	M4	-
<a href="#">FS63X08W45T</a>	NINIGI	6,3	0,8	M4	<a href="#">Рис.2.</a>
<a href="#">FS2257/NC</a>	OSTERRATH	6,3	0,8	M4	<a href="#">Рис.3.</a>
<a href="#">FS2257-5</a>	OSTERRATH	6,3	0,8	M5	<a href="#">Рис.4.</a>
<a href="#">FS2257-5/NC</a>	NINIGI	6,3	0,8	M5	-

Код	Материал	Покрытие	Пространственная ориентация
<a href="#">PC1V18704</a>	латунь	луженые	угловой 45°
<a href="#">38481.68</a>	латунь	луженые	угловой 90°
<a href="#">3869M50.27</a>	бронза	луженые	угловой 45°
<a href="#">FS63X08W45T</a>	латунь	луженые	угловой 45°
<a href="#">FS2257/NC</a>	латунь	никелированные, луженые	угловой 45°
<a href="#">FS2257-5</a>	латунь	-	угловой 45°
<a href="#">FS2257-5/NC</a>	латунь	никелированные, луженые	угловой 45°