

## Техническое описание на FIT 80612

- Мощность 2000 Вт
- Рабочая температура 350-600 °С
- Тип пистолетный
- Режим холодной продувки нет
- Регулировка температуры ступенчатая
- Расход воздуха 300-500 л/мин
- Количество насадок в наборе 4
- ЖК-дисплей нет
- Вес нетто 0.8 кг
- Min расход воздуха 300 л/мин
- Max расход воздуха 500 л/мин
- Min рабочая температура 350 °С
- Защита от перегрева - Да