




NUMBER C-178842


METRIC 三角錐(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



4極、6極のロック形状 (LOCKING FIGURE OF 4,6 POS)



断面 "A"- "A" (SECT)

- 注:
- 1 通用製品規格: 108-5302
 - 2 通用コンタクト型番: リセコンタクト
175151-□ (φ26-φ22AWG)
175152-□ (φ16-φ20AWG)
 - 3 嵌合相手側製品型番:
6.2mmピッチヘッダアッセンブリ (Vタイプ)
□-178841-□
- △ 最終回路NO. 部のみ通用 (キーイング)
- △ 回路NO. 3極 1,3のみ
4極 1,4のみ
6極 1,2,3,4,5,6
9極 1,2,3,4,6,7,8,9のみ
- △ 材料 6/6ナイロン (UL94V-0)
トラッキングインテックス (CTI) 500<TI

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC: 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N: 175151-□ (φ26-φ22AWG)
175152-□ (φ16-φ20AWG)
 3. MATING CONN. P/N: TAB HEADER ASS'Y (V TYPE)
□-178841-□
- △ KEYING POSITION (THE LAST CIRCUIT)
- △ CIRCUIT NO. 3 POS. 1,3 ONLY
4 POS. 1,4 ONLY
6 POS. 1,2,3,4,5,6
9 POS. 1,2,3,4,6,7,8,9 ONLY
- △ MATERIAL 6/6NYLON (UL94V-0), CTI 500<TI

54.749.6	黒 (BLACK)	9	9-178842-9
▲	青 (BLUE)	▲	9-▲
▼	黄 (YELLOW)	▼	9-▲
▼	赤 (RED)	▼	9-▲
54.749.6	自然色 (NATURAL)	9	9-▲
36.131.0	黒 (BLACK)	6	6-▲
▲	青 (BLUE)	▲	6-▲
▲	黄 (YELLOW)	▲	6-▲
▲	赤 (RED)	▲	6-▲
36.131.0	自然色 (NATURAL)	6	6-▲
23.718.6	黒 (BLACK)	4	4-▲
▲	青 (BLUE)	▲	4-▲
▲	黄 (YELLOW)	▲	4-▲
▲	赤 (RED)	▲	4-▲
23.718.6	自然色 (NATURAL)	4	4-▲
17.512.4	黒 (BLACK)	3	3-▲
▲	青 (BLUE)	▲	3-▲
▲	黄 (YELLOW)	▲	3-▲
▲	赤 (RED)	▲	3-▲
17.512.4	自然色 (NATURAL)	3	3-178842-1
L	N	極数 (POS)	型番 (P/N)
寸法 (DIMENSION)	色調 (COLOR)		

Copyright ©19 年		Copyright ©19 年		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
名称 (NAME) アンパ ユニバーサル パワーコネクタ 6.2mm ピッチ プラグハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 6.2mm PITCH PLUG HOUSING (SGL ROW)		仕様 (SPEC) 6.2mm (AWG -)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 100μm ±0.2 100μm ±0.25 300μm ±0.3 角 度 ±3°	
B 変更 FJ00-0006-93 M.S.		A 変更 J-0363 A.S.		O 作成 J-0297 A.S.		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE	
材料 (MATERIAL) 注 △ 参照		仕上 (FINISH)		DR. 6/18 '91 DE. M. SHINDO 7/31 '91		DR. A. SUGIMOTO 7/31 '91 APP. N. ONOUE 8/1 '91	
L		N		B		C-178842	
REV. B		SHEET 1 OF 1		参考		面	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[4-178842-1](#)