

DYMO®

КАТАЛОГ 2008





DYMO является ведущим мировым лидером по производству ленточных принтеров и принтеров для этикеток. Для экономии Вашего времени, улучшения организации рабочего пространства и увеличения Вашего профессионализма, DYMO возьмет на себя большую часть Вашей работы. Вся продукция DYMO была специально разработана и сфокусирована на простоте в использовании, универсальности в применении и способности удовлетворить любые пожелания клиентов в области маркировки. С помощью инноваций, удобства в использовании и дизайна DYMO отвечает всем требованиям профессиональной маркировки.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНТЕР	МАРКИРОВКА ДЛЯ ДОМА	МАРКИРОВКА ДЛЯ ОФИСА	МАРКИРОВКА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	МАРКИРОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА	СТРАНИЦА
Omega					6
LetraTag LT-100H/XR					10
LabelManager 150					14
LabelPoint 350					15
LabelManager PCII					16
LabelWriter 400					24
RHINO 101					30
RHINO 5000					32
RHINO 6000					33
RHINO M1011					36





МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР ОМЕГА

Экономьте время, улучшайте производительность, организуйте себя и получайте удовольствие! Механический принтер Omega имеет стильный дизайн и специально разработан для того, чтобы превратить организацию дома и офиса в удовольствие.

Универсальный и легкий в применении, он обязательно пригодится Вам на кухне, в кабинете, в гостиной, в саду, в гараже и даже в детской комнате...

Создайте собственную этикетку с помощью механического принтера Omega! Вы сможете придать своим этикеткам еще больше яркости благодаря широкому ассортименту лент различных цветов.



Omega

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ДОМА

Omega с удовольствием возьмет на себя выполнение целого спектра мелких работ дома и в офисе. Принцип работы – выдавливание символов на поверхности пластиковой ленты. Выбор символов происходит при помощи вращения барабана.

- Алфавит: кириллица, латиница
- Самоклеющиеся ленты 9 мм x 2 м
- Цвет шрифта - белый
- Встроенный нож для отрезания этикеток
- Высота заглавных букв 3,77 мм
- Эргономичный дизайн "soft touch" с прорезиненной зоной захвата

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0717930	Omega- Латиница	серо-голубой	1/6
S0719970	Omega- Кириллица	серо-голубой	1/6



Ленты для механического принтера Omega

- Не выгорают на солнце, влагоустойчивы
- Термостойчивы: от -20 до +60 °C

ЦВЕТ		Размеры Длина x Ширина (мм x м)	Блистерная упаковка 9 мм x 2 м, 2 шт. в упаковке
	красный		S0717980
	зеленый		S0717990
	синий		S0718000
	черный		S0718010
		Кол-во в упаковке	1/6







ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР LetraTag

Принтеры DYMO идеальны для использования дома и в офисе. С принтерами DYMO Вы можете легко промаркировать папки, посылки, аудио и видео кассеты, компьютерные диски, фотоальбомы и многое другое. Теперь Вы можете промаркировать растения в Вашем саду, наклеить на них инструкции по уходу. Для улучшения порядка на кухне с помощью DYMO Вы можете промаркировать емкости для сыпучих продуктов, банки с овощами, еду для замораживания. Если Вы переезжаете из одного места в другое, то Вы намного быстрее приведете все в порядок, если промаркируете этикетками все коробки и их содержимое.

LetraTag XR

Универсальный, портативный ленточный принтер. Благодаря своей мобильности и компактности может использоваться дома, в офисе и в торговле.

- Эргономичный дизайн
- Алфавит: кириллица
- Печать в одну и две строки
- 3 размера шрифта
- Прописные и заглавные буквы
- Горизонтальная и вертикальная печать
- Подчеркивание и обрамление
- Курсив и выделение текста
- Ленты шириной 12 мм
- Память на 70 символов
- Питание: 6 батареек "AA" (в комплект не входят)
- Гарантия 2 года



КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0722910	LetraTag XR - Кириллица	Голубой	1/6
S0722940	LetraTag XR - Кириллица	Оранжевый	1/6

LetraTag LT-100H

Этот простой в использовании принтер позволит Вам создавать этикетки именно так, как Вы этого пожелаете. Он печатает на множестве цветных этикеток и, кроме того, Вы можете печатать различными шрифтами, изменять стили текста, добавлять обрамление и подчеркивание и многое другое. В отличие от других принтеров, Letra Tag имеет уникальный графический дисплей, который показывает Вашу этикетку именно такой, какой она будет после печати. Вы получите именно то, что видите!

- Алфавит: латиница
- Эргономичный дизайн для удобного использования
- Большой дисплей на 13 символов с функцией предварительного просмотра для правки этикетки перед печатью
- Уникальный графический дисплей позволит Вам увидеть тип шрифта, стиль текста, обрамление или подчеркивание до того, как Вы отправите этикетку на печать
- Навигационные кнопки для быстрого доступа к настройкам
- Память на 9 этикеток
- Печать в одну или две строки
- 8 стилей обрамления и подчеркивания
- Автоматическое выключение принтера
- Функция даты и времени
- Многоязыковая технология RACE
- Работает от 4-х батареек "AA" (в комплект не входят) или от адаптера (в комплект не входит)
- Гарантия 2 года



КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0725580	LetraTag - Латиница	Серебристый	1/6
S0721440	Сетевой адаптер	Черный	1/1

Расходные материалы LetraTag

- Размер 12 мм х 4 м
- Приклеивается практически ко всем гладким поверхностям
- Надпись не стирается, не смывается, не выгорает на солнце
- Устойчивы к воздействию окружающей среды
- Термоустойчивы: от –30 °С до +150 °С



БУМАЖНАЯ

Экономичная, подходит для множества применений



ПЛАСТИКОВАЯ


Износостойкая, влагоустойчивая



МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

Декоративная, долговечная

ЦВЕТ	ШИРИНА = 12 м	БУМАЖНАЯ	ПЛАСТИКОВАЯ	МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ
ABC 	белый	S0721510	S0721610	—
ABC 	прозрачный	—	S0721530	—
ABC 	желтый	—	S0721620	—
ABC 	красный	—	S0721630	—
ABC 	зеленый	—	S0721640	—
ABC 	зеленый металл	—	—	S0721740
ABC 	синий	—	S0721650	—
ABC 	серебряный металл	—	—	S0721730
Кол-во в упаковке		1/10	1/10	1/10





LabelManager

НАСТОЛЬНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ
ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Линия профессиональных принтеров от DYMO способна сделать Вашу работу эффективнее. Мы поможем Вам быстро и легко с помощью ярких привлекательных этикеток выделить и идентифицировать документацию, построить картотеку, организовать компьютерные диски. С помощью цвета можно отразить содержание и уровень конфиденциальности быстро накапливающихся файлов и CD-дисков. Пользуясь маркировкой, вы страхуете себя от долгих поисков понадобившейся вещи. Наш ассортимент настольных, портативных и совместимых с компьютером принтеров поможет превратить Ваш офис в хорошо организованное и эффективное рабочее пространство.

13


Наберите текст




Выберите формат текста



Нажмите кнопку «печатать»



Наклейте





LabelManager 150

Легкий в использовании профессиональный настольный принтер

Для тех, кто в своей работе ценит простоту и производительность, DYMO предлагает электронный ленточный принтер LabelManager 150. Используйте его для маркировки файлов, папок — одним словом всего того, что требует организации на работе. Независимо от того, используете ли Вы его стационарно или как портативный принтер, LabelManager 150 чрезвычайно прост и удобен в работе.

Благодаря удобной клавиатуре, навигации и понятным инструкциям Вы сможете моментально создать желаемую этикетку.

- Расходные материалы: ленты D1 6, 9, 12 мм
- Печать до 2-х строк (на лентах шириной 9 и 12 мм)
- 3 размера шрифта, 5 стилей оформления и 2 размера букв
- Полуграфический дисплей
- Способ ввода (RACE) аналогичный вводу SMS
- Возможность выбора языка интерфейса
- Горизонтальная и вертикальная печать
- Питание от 5 батареек "AA" или от адаптера DYMO D1 (в комплект не входят)
- Гарантия 2 года

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0719070	LabelManager 150 Латиница	Синий	1/6
S0722310	LabelManager 150 Кириллица	Синий	1/6
S0721440	Сетевой адаптер	Черный	1/1





LabelPoint 350

Создайте любую этикетку непосредственно на принтере или на компьютере

Просто наслаждайтесь работой с ним, LabelPoint 350 – это самый качественный и надежный портативный ленточный принтер. Подсоедините его к Вашему компьютеру с помощью встроенного порта USB 2.0 и импортируйте данные, логотипы и картинки. Большой объем памяти, печать штриховых кодов и возможность редакции этикеток – все, что так часто требуется во время работы теперь можно легко получить лишь одним нажатием клавиши.



- Клавиатура: латиница
- Эргономичный и привлекательный дизайн
- ABC Клавиатура для удобной работы
- Широкий набор функций и символов
- Лента D1 шириной 6, 9, 12, 19 мм
- Большой полуграфический экран (16 символов в строке)
- Печать до 5 строк на лентах шириной 19 мм; до 3 строк на 9 и 12 мм, 1 строка на 6 мм ленте
- 13 стилей текста, 7 размеров шрифта и 13 стилей подчеркивания и обрамления
- Печать 6 штриховых кодов, копий с фиксированной длиной и копий с возрастающим порядковым номером
- Память на 100 символов, память на 10 этикеток и память на 10 часто используемых форматов
- Питание от 6 батареек “AA” или от адаптера DYMO D1 (в комплект не входят)
- Возможность подключения к компьютеру (программное обеспечение входит в комплект) через USB 2.0 порт
- Гарантия 2 года

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0719020	LabelPoint 350	Серо-синий	1/6
S0721440	Сетевой адаптер	Черный	1/1



LabelManager PC II

Простое в использовании программное обеспечение для создания этикеток на платформе PC или Mac

LM PC II позволяет печатать этикетки, созданные на компьютере при помощи специального программного обеспечения. Возможность импортирования графических изображений, создания штриховых кодов, использования различных шрифтов и форматов. Поставляется с программным обеспечением.

- Стили, шрифты и эффекты Windows
- Возможность печати этикеток на лентах шириной 6 мм, 9 мм, 12 мм, 19 мм и 24 мм
- Ручной встроенный нож
- Возможность импорта логотипа
- Возможность изменять длину этикетки
- Адаптер включен в комплект
- Системные требования: Windows 2000/XP, Mac 10.2.8/10.3.x/10.4.x, USB порт
- Штриховые коды: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Автоматическое распознавание ленты
- Возможность создания базы данных
- Гарантия 2 года

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
50726660	LMR-PC2 24MM	Серый	1/6





РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ D1

DYMO предлагает Вам широкий ассортимент расходных материалов D1, разных цветов из различных материалов, разработанных специально для того, чтобы удовлетворить любые Ваши потребности в маркировке в офисе или розничной торговле. Эти ленты гарантируют Вам высокое качество маркировки и прослужат Вам многие годы.



Расходные материалы D1

Расходные материалы D1 DYMO созданы для того, чтобы помочь Вам создать идеальную маркировку в любой, даже самой невероятной обстановке, будь то офис, мастерская, розничная торговля или путешествие.



- Система одной кассеты D1 для принтеров LM 150, LP 350, PC II
- Технология термопечати
- 10 различных цветовых решений
- 5 типов ширины лент 6, 9, 12, 19 и 24 мм
- Простота и быстрота использования – просто вставьте кассету и напечатайте этикетку

КАКИЕ ЛЕНТЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИНТЕРА?

ТИПЫ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
LabelManager 150	✓	✓	✓	–	–
LabelPoint 350	✓	✓	✓	✓	–
LMPC II	✓	✓	✓	✓	✓

18

Данные ленты D1 также подходят для работы со следующими принтерами DYMO: 1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, 5500, Pocket, LabelManager 100, LabelManager 100+, LabelManager 200, LabelManager 300, LabelManager 400, LabelPoint 100, LabelPoint 150, LabelPoint 200, LabelPoint 300, LabelManager PC



Стандартный ассортимент лент D1



ЛЕГКО УДАЛЯЕМАЯ

Удаляется с поверхности
не оставляя следов



ПОВЕРХНОСТИ

Приклеивается практически на все чистые
плоские поверхности (пластик, бумага,
металл, дерево, стекло)



ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ

Легко отделяется от пластиковой основы



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

Устойчива к воде, маслам, жирам
и к слабым растворителям



УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

Надпись не выгорает на солнце

ЦВЕТ	ДЛИНА ЛЕНТЫ = 7 m ШИРИНА ЛЕНТЫ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
ABC	черный на прозрачном	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	черный на белом	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	черный на желтом	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	черный на голубом	—	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	черный на красном	—	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	белый на черном	—	—	S0720610	—	—
ABC	голубой на белом	—	S0720690	S0720540	—	—
ABC	голубой на прозрачном	—	—	S0720510	—	—
ABC	красный на белом	—	S0720700	S0720550	—	—
ABC	красный на прозрачном	—	—	S0720520	—	—
Кол-во в упаковке		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5



Нейлоновые ленты D1

ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА

Идеально подходит для маркировки неровных, рельефных поверхностей, кабеля и проводов. Лента с перманентным клеем гарантирует долговечность. Ленты шириной 12 и 19 мм длиной 3,5 м

* не подходит для принтеров DYMO D1000 - D3000 - D4000 - D4500 - D5000



С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ

Очень трудно удаляется, после удаления может оставить след



УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

Надпись не выгорает на солнце



ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ

Легко отделяется от пластиковой основы



ВЛАГУСТОЙЧИВАЯ

Устойчива к воде и большинству растворителей



ПОВЕРХНОСТИ

Приклеивается практически на все гладкие поверхности (пластик, бумага, металл, дерево, стекло), в том числе неровные поверхности

ЦВЕТ	ДЛИНА ЛЕНТЫ = 3,5 м ШИРИНА ЛЕНТЫ	12 мм	19 мм
ABC 	Черный на белом	S0718040	S0718050
	Кол-во в упаковке	1/5	1/5





Пластиковые ленты D1 с перманентным клеем

ПЛАСТИКОВАЯ ЛЕНТА С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ

Пластиковая лента с перманентным клеем выглядит так же, как и стандартная лента, только отличается прочным клеем. Ленты шириной 12 и 19 мм длиной 5,5 м. Лента легко отделяется от пластиковой основы.



С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ

Очень трудно удаляется, после удаления может оставить след



УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

Надпись не выгорает на солнце



ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ

Легко отделяется от пластиковой основы



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

Устойчива к воде и большинству растворителей



ПОВЕРХНОСТИ

Приклеивается практически на все гладкие поверхности (пластик, бумага, металл, дерево, стекло)

ЦВЕТ	ДЛИНА ЛЕНТЫ = 3,5 м ШИРИНА ЛЕНТЫ	12 мм	19 мм
ABC 	Черный на белом	S0718060	S0718070
	Кол-во в упаковке	1/5	1/5





LabelWriter


Самый легкий способ для печати этикеток
с компьютера из Windows или Mac OS X

LabelWriter – это принтер с высокой скоростью печати, который поможет
Вам создать оригинальные и стильные этикетки. Он способен автоматически
производить печать из таких программ как: MS Word, MS Outlook,
WordPerfect 12, CardScan и Palm Desktop.

Адресные этикетки, этикетки для бэджей, дискет, кассет, CD/DVD, папок
регистраторов являются далеко не пределом возможностей этого принтера.
Какую бы задачу Вам ни потребовалось решить, DYMO уже создала инструмент,
который превратит решение этой задачи в удовольствие.

23

Выберите имя и адрес



Нажмите на иконку
принтера LW



Ваша этикетка готова





LabelWriter 400

Персональный термопринтер

Термопринтер LabelWriter 400 обладает значительным набором функций.

- Стильный дизайн
- Разрешение 300 dpi для печати этикеток превосходного качества
- Этикетки шириной до 60 мм
- Скорость печати до 40 этикеток в минуту
- Автоматическая подача первой этикетки
- Подключение через USB порт
- Возможность подключения как к PC, так и к Mac
- Возможность создания базы данных этикеток
- Печать любого текста и графических изображений, созданных на компьютере
- Гарантия 2 года

КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0719320	LW 400	Серо-голубой	1/4

Программное обеспечение для LabelWriter

В комплект с принтером LabelWriter 400 входит программное обеспечение DYMO Label Software. Эта удобная в использовании программа включает в себя 40 шаблонов, дизайнерские решения и универсальную адресную книгу. LabelWriter 400 поставляется в комплекте с Software Development Kit (SDK). SDK позволяет формировать интерфейс программы для того, чтобы легко и быстро изменять свойства печати этикеток. В каждый комплект включается LabelWriter CD, программное обеспечение также доступно бесплатно на веб-сайте www.dymo.com. LabelWriter совместим с такими популярными программами как Microsoft Word, Outlook, Excel, WordPerfect 12, the Palm Desktop Software и CardScan, что позволяет производить печать этикеток непосредственно из этих программ:



* Все эти логотипы являются зарегистрированными торговыми марками и имеют своих владельцев.

Системные требования:

PC с Windows 2000, XP или Vista, USB порт.

Mac с OS 10.2.8, 10.3.X, 10.4.X, USB порт.



В комплект LabelWriter входят

- Принтер LabelWriter 400
- CD с программным обеспечением Windows/Mac и инструкциями
- Информация по быстрой настройке
- Кабель USB
- Кабель питания
- Один пробный рулон с этикетками



Расходные материалы для LabelWriter

LabelWriter 400 основан на принципе термопечати и не требует чернил, тонера или картриджей. Вы можете производить печать как отдельных этикеток, так и целого рулона. Существует 16 различных форматов этикеток для LabelWriter 400.

Мы можем предложить вам ассортимент из трех видов этикеток:

1. Этикетки из белой бумаги с перманентным клеем, которые идеально подходят для большинства целей.
2. Этикетки из белой бумаги легко удаляемые. При удалении этикетки поверхность остается чистой.
3. Этикетки из прозрачного пластика с перманентным клеем, для уменьшения контраста между этикеткой и поверхностью, на которую она наклеивается.

 = с перманентным клеем  = легко удаляемые

С-КОД	ОПИСАНИЕ (ШИРИНА x ВЫСОТА)	РУЛОНОВ В УПАКОВКЕ	ЭТИКЕТОК В РУЛОНЕ	С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ / ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫЕ
S0722370	Адресные этикетки (белые) 89mm x 28mm	2	130	
S0722380	Ассортимент из желтых, розовых, синих и зеленых этикеток 89mm x 28mm	4 x 1	130	
S0722400	Широкие адресные этикетки (белые) 89mm x 36mm	2	260	
S0722410	Широкие адресные этикетки (прозрачные) 89mm x 36mm	1	260	
S0722430	Этикетки для бэджей (белые) 101mm x 54mm	1	220	
S0722440	Этикетки для дискет (белые) 70mm x 54mm	1	320	
S0722450	Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые (белые) фронтальные: 78mm x 46mm, боковые: 147mm x 19mm	1/1	150	
S0722460	Этикетки для подвесных папок (белые) 50mm x 12mm	1	220	
S0722470	Этикетки на корешок папки-регистратора, узкие (белые) 190mm x 38mm	1	110	
S0722480	Этикетки на корешок папки-регистратора, широкие (белые) 190mm x 59mm	1	110	
S0722520	Адресные этикетки (белые) 25mm x 54mm	1	500	
S0722530	Многофункциональные этикетки (белые) 24mm x 12mm	1	1000	
S0722540	Многофункциональные этикетки (белые) 57mm x 32mm	1	1000	
S0722550	Многофункциональные этикетки (белые) 19mm x 51mm	1	500	
S0722560	Этикетки для бэджей (белые) 89mm x 41mm	1	300	
S0719250	Этикетки для CD/DVD (белые) Ø57 мм	1	160	

**S0722370**

Адресные этикетки (белые)
89х28 мм
130 шт. в рулоне, 2 рулона в упаковке
с перманентным клеем

S0722380

Ассортимент из желтых, розовых, синих и
зеленых этикеток
89х28 мм
130 шт. в рулоне, 4 рулона в упаковке
с перманентным клеем

**S0722400**

Широкие адресные этикетки (белые)
89х36 мм
260 шт. в рулоне, 2 рулона в упаковке
с перманентным клеем

S0722410

Широкие адресные этикетки (прозрачные)
89х36 мм
260 шт. в рулоне, 12 рулонов в упаковке
с перманентным клеем

S0722560

Этикетки для бэджей (белые)
89х41 мм
300 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S0722520

Адресные этикетки (белые) 54х25 мм
500 шт. в ролике, 1 ролик в упаковке
с перманентным клеем

S0722440

Этикетки для дискет (белые)
70х54 мм
320 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S0722550

Многофункциональные этикетки
(белые) 51х19 мм
500 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S0722460

Этикетки
для подвесных папок
(белые) 50х12 мм
220 шт. в рулоне, 12 рулонов в упаковке
с перманентным клеем

S0722540

Многофункциональные этикетки (белые)
57х32 мм
1000 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S0722530

Многофункциональные этикетки (белые)
24х12 мм
1000 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

**S0722430**

Этикетки для бэджей (белые)

101х54 мм

220 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

**S0719250**

CD/DVD Labels

Этикетки для CD/DVD (белые)

Ø57 мм

160 шт. в рулоне, 1 рулон в
упаковке
с перманентным клеем

S0722450

Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые
(белые)

фронтальные: 78х46 мм

150 шт. в рулоне, по 1 типу каждого вида
этикеток в упаковке с перманентным клеем

Этикетки для видеокассет фронтальные/боковые
(белые)

боковые: 147х19мм

27

S0722470

Этикетки на корешок папки-регистратора, узкие
(белые)

190х38 мм

110 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S0722480

Этикетки на корешок папки-регистратора,
широкие (белые)

190х59 мм

110 шт. в рулоне, 1 рулон в упаковке
с перманентным клеем



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Широкий ассортимент принтеров RHINO™ для печати этикеток предлагает прекрасные решения для создания маркировки и использования в различных сферах телекоммуникаций, электрики, информационных технологий, производстве аудио-видео продукции, технического обеспечения, а также в иных производственных областях.

Принтеры для печати этикеток имеют множество функций, включая функциональные клавиши (Hot Key) для ускорения и упрощения работы.

Жесткие рабочие условия требуют эффективных решений, поэтому наши принтеры для печати этикеток прочные и надежные.

Наши этикетки надежно приклеиваются и служат в различных неблагоприятных условиях окружающей среды и являются устойчивыми к воздействию влаги, повышенных температур, химических веществ, ультрафиолетового излучения и многих других факторов.

Однако самым примечательным является тот факт, что все принтеры, выпускаемые под маркой RHINO™ экономичны. Они предлагают непревзойденный набор функций в приемлемом ценовом диапазоне, что позволит Вам сохранить время, силы и средства, достигая при этом профессиональных результатов.





RHINO™ 101

Идеально подходит для предварительных этикеток, маркировки кабеля и проводов. RHINO™ 101 используется с перманентным маркером Sharpie®.



Устройство для маркировки проводов и кабеля


- Принтер, объединяющий маркер и ленту
- Надежные этикетки RHINO™ и стойкий перманентный маркер Sharpie®
- Большое окошко обеспечивает значительное пространство для текста на ленте
- Устройство для продвижения этикетки защищает от размазывания надписи
- Встроенный нож для отреза ленты позволяет легко и быстро отрезать этикетку одной рукой
- Встроенный зажим для крепления к поясу и шнур позволяют легко переносить устройство
- Может использоваться с гибкими нейлоновыми этикетками для универсальной маркировки или самоламинирующимися этикетками для маркировки проводов и кабеля

S-КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0810220	RHINO™ 101 для нейлоновой ленты	желтый	1/3
S0810260	RHINO™ 101 для самоламинирующейся ленты	желтый	1/3




ЛЕНТЫ RHINO™ 101


Благодаря ленте промышленного качества этикетки RHINO™ 101 держатся долго и прочно. Ленты для RHINO™ 101 упакованы в картриджи, они могут быть самоламинирующимися виниловыми для маркировки проводов и кабеля или нейлоновыми лентами.




Универсальная маркировка



Самоклеющиеся этикетки, легко отклеиваются от основы



Маркировка проводов и кабеля



Фиксированная длина

S-КОД	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ	ЦВЕТ	ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАДПИСИ (ШИРИНА x ВЫСОТА)	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (МИН.-МАКС.)	ЭТИКЕТОК В РУЛОНЕ
 ГИБКИЙ НЕЙЛОН 						
S0810060	лента RHINO 101 белый гибкий нейлон	19 мм	белый	—	—	—
 САМОЛАМИНИРУЮЩИЙСЯ ВИНИЛ 						
S0810300	лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил	19 мм x 25 мм	белый	19 мм x 8 мм	2 мм - 5 мм	200
S0810100	лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил	19 мм x 38 мм	белый	19 мм x 12 мм	4 мм - 8 мм	140
S0810140	лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил	19 мм x 50 мм	белый	19 мм x 16 мм	6 мм - 11 мм	100
S0810180	лента RHINO 101 белый самоламинирующийся винил	19 мм x 76 мм	белый	19 мм x 19 мм	9 мм - 18 мм	75

RHINO™ 5000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР

RHINO™ 5000 Профессиональный промышленный принтер в кейсе
RHINO™ 5000 – это простой в использовании, экономичный, прочный промышленный принтер для этикеток. Он специально создан для того чтобы быстро и легко маркировать провода и кабели, коммутационные панели, инфраструктурное оборудование, предохранители или все то, что требует маркировки на производстве.

- MODULE: создает одну этикетку с модулями
- FIXED: создает этикетки фиксированной длины
- Алфавит: латиница
- Большой дисплей с подсветкой для использования в условиях плохого освещения
- Яркий цвет корпуса гарантирует, что Вы его не потеряете
- Долговечный прорезиненный корпус гарантирует дополнительную защиту от ударов
- Включает в себя широко используемые сетевые и электрические знаки: Ома, заземления, наушников, данных, факса, а также печатает штриховые коды EAN 39 и 128 на ленте шириной 19 мм
- Индикатор заряда батареек и автоматическое выключение принтера
- Раздельные кнопки сохранения и возврата для быстрого доступа к памяти
- Многострочная печать
- Печатает на лентах RHINO шириной 6, 9, 12, 19 мм: пластиковые с постоянным клеем, нейлоновые, цветные виниловые, термоусадочные полиолефиновые трубки, бесклеевые этикетки



В комплект входит:

- RHINO PRO 5000, кейс,
- 1x 19mm RHINO белая эластичная нейлоновая лента,
- 1x 19mm RHINO белая пластиковая лента с постоянным клеем,
- 6 "AA" батареек, адаптер

S-КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0723240	RHINO™ 5000 в кейсе	Желтый	1/3



RHINO™ 6000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР

Профессиональный промышленный принтер в кейсе

RHINO™ 6000 – это первый совместимый с компьютером принтер в группе товаров RHINO™, удовлетворяющий высоким требованиям. Этикетки могут быть созданы с помощью файлов, скачанных из любой программы, работающей на базе Windows®, или с использованием специальной программы для создания этикеток RHINO CONNECT™. Изображение на этикетке может быть подготовлено заранее на ПК и распечатано на RHINO™ 6000 в офисе, либо сохранено в принтере и распечатано непосредственно на месте. В любом случае, принтер RHINO™ 6000 упрощает печать этикеток, а его улучшенные функции позволяют экономить время.

- Уникальные функциональные клавиши быстрого доступа для маркировки проводов и кабеля, распределительных панелей, модулей и др., благодаря которым вы сможете не тратить время на догадки и изучение сложного меню, а быстро и легко создать наиболее часто используемые виды этикеток.
- Более 250 запрограммированных промышленных терминов и символов, которые можно легко найти и которые экономят время для стандартных операций по созданию этикеток.
- 1 МВ памяти для хранения более 1000 этикеток, включая промышленные обозначения, графические изображения, логотипы, символы для печати.
- Кроме того, принтер имеет большой графический дисплей с фоновой подсветкой, автоматический резак и систему по извлечению кассеты, автоматическое распознавание кассеты и комплект быстрозаряжающихся литий-ионных аккумуляторных батареек.
- Использует технологию термопечати – не имеет картриджей с чернилами.
- Использует специальные этикетки RHINO™ шириной 6, 9, 12, 19 и 24 мм.
- Работает с программным обеспечением RHINO CONNECT™.
- В комплект входит:
 - Удароустойчивый кейс для переноски.
 - Принтер RHINO™ 6000 с прорезиненным корпусом, защищающим от ударов.
 - Программное обеспечение RHINO CONNECT™.
 - Один картридж с белой гибкой нейлоновой лентой шириной 24 мм.
 - Один картридж с белой виниловой лентой шириной 9 мм.
 - Комплект литий-ионных аккумуляторных батареек.
 - Адаптер.
 - USB кабель.
- Программное обеспечение RHINO CONNECT™ позволяет:
 - Загружать файлы с данными для печати этикеток.
 - Вставлять специализированную графику, логотипы, символы и промышленные обозначения.
 - Импортировать данные из любой программы, работающей на базе Windows®.
 - Создавать этикетки с помощью интегрированного пошагового мастера.
 - Печатать этикетки напрямую из программного обеспечения RHINO CONNECT™.



33



С-КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0771940	RHINO™ 6000 в кейсе	Желтый	1/3

ЛЕНТЫ RHINO™

Ленты RHINO разработаны для промышленного использования и устойчивы к абразивному воздействию, различным температурам, химическим растворам, растворителям, воде и солнечным лучам.

DYMO предлагает несколько типов лент, выбор которых зависит от применения



ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЫ

	ЭЛАСТИЧНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ	ЦВЕТНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ	ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЛЕНТЫ С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ	ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ	ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ	САМОЛАМИ- НИРУЮЩИЕСЯ ВИНИЛОВЫЕ	БЕСКЛЕЕВЫЕ ЭТИКЕТКИ
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ							
Гладкая	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Плоская	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Текстурная	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Покрытая порошком	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Неровная	✓	✓	–	–	–	–	–
Провода и кабели	✓	✓	–	–	✓	✓	–
УСТОЙЧИВОСТЬ							
Термоустойчивы	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
Влагоустойчивы	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Светоустойчивы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Химические растворы	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Масла	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
В ПОМЕЩЕНИИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НА УЛИЦЕ	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ленты RHINO изготовлены из специальных материалов, выбор которых зависит от применения. Все они отлично клеятся и долго служат даже при агрессивном внешнем воздействии, будучи наклеенными на гладкие, неровные поверхности.

ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА специально разработана для маркировки кабеля и проводов.

ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ приклеивается ко всем гладким, неровным поверхностям, кроме того, она устойчива к воздействию растворителей и химических растворов.

ПРОЗРАЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ЭТИКЕТКА С ПЕРМАНЕНТНЫМ КЛЕЕМ прекрасно будет смотреться на поверхностях любой текстуры и цвета.

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА сочетает в себе эластичность, высокую клейкость и высокую стойкость к воздействию химикатов – все это делает данную ленту незаменимой для разного применения.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА – это бесклеевая полиолефиновая лента, которая поможет Вам осуществить маркировку кабеля и проводов. Коэффициент усадки 3:1.

БЕСКЛЕЕВАЯ ЭТИКЕТКА идеальна в качестве вставки в держатель этикетки.

САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ВИНИЛОВЫЕ ЭТИКЕТКИ защищают надписи от неблагоприятных воздействий (масла, растворителей, воды и стирания), идеально подходят для маркировки проводов и кабеля.

ЛЕНТЫ RHINO™

S-КОД	ЛЕНТЫ RHINO	ЦВЕТ	КОЛ-ВО
ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА идеальна для маркировки неровных и гладких поверхностей. Провода и кабели, коммутационные панели, машины, оборудование, щитовые и т. д. (длина = 3,5 м)			
S0718100	эластичная нейлоновая лента 12 мм	белый	1/5
S0718120	эластичная нейлоновая лента 19 мм	белый	1/5
S0773840	эластичная нейлоновая лента 24 мм	белый	1/5
S0718080	эластичная нейлоновая лента 12 мм	желтый	1/5
S0718090	эластичная нейлоновая лента 19 мм	желтый	1/5
S0773850	эластичная нейлоновая лента 24 мм	желтый	1/5
ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПОСТОЯННЫМ КЛЕЕМ подходит для любых гладких поверхностей. Оборудование, щитовые, коммутационные панели, и т. д. (длина = 5,5 м)			
S0718240	Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм	белый	1/5
S0718210	Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм	белый	1/5
S0718220	Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм	белый	1/5
S0773830	Лента из полиэстера с постоянным клеем 24 мм	белый	1/5
S0718170	Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм	металлизированная	1/5
S0718180	Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм	металлизированная	1/5
S0718200	Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм	металлизированная	1/5
S0718160	Лента из прозрачного полиэстера 9 мм	прозрачная	1/5
ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА подходит для любых поверхностей. Идеальна для яркой маркировки. Изогнутые или плоские поверхности. Провода, коммутационные панели, оборудование и т. д. (длина = 5,5 м)			
S0718440	Цветная виниловая лента 9 мм	желтый	1/5
S0718450	Цветная виниловая лента 12 мм	желтый	1/5
S0718470	Цветная виниловая лента 19 мм	желтый	1/5
S0718480	Цветная виниловая лента 9 мм	оранжевый	1/5
S0718490	Цветная виниловая лента 12 мм	оранжевый	1/5
S0718500	Цветная виниловая лента 19 мм	оранжевый	1/5
S0718510	Цветная виниловая лента 9 мм	красный	1/5
S0718520	Цветная виниловая лента 12 мм	красный	1/5
S0718530	Цветная виниловая лента 19 мм	красный	1/5
S0718550	Цветная виниловая лента 9 мм	зеленый	1/5
S0718560	Цветная виниловая лента 12 мм	зеленый	1/5
S0718570	Цветная виниловая лента 19 мм	зеленый	1/5
S0718580	Цветная виниловая лента 9 мм	белый	1/5
S0718600	Цветная виниловая лента 12 мм	белый	1/5
S0718620	Цветная виниловая лента 19 мм	белый	1/5
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ Диаметр кабеля для маркировки проводов и кабеля (длина = 1,5 м)			
S0718260	Термоусадочная трубка 6 мм	мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм	белый 1/5
S0718280	Термоусадочная трубка 9 мм	мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм	белый 1/5
S0718300	Термоусадочная трубка 12 мм	мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм	белый 1/5
S0718330	Термоусадочная трубка 19 мм	мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм	белый 1/5
S0718270	Термоусадочная трубка 6 мм	мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм	желтый 1/5
S0718290	Термоусадочная трубка 9 мм	мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм	желтый 1/5
S0718310	Термоусадочная трубка 12 мм	мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм	желтый 1/5
S0718340	Термоусадочная трубка 19 мм	мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм	желтый 1/5
БЕСКЛЕЕВАЯ ЭТИКЕТКА для держателей этикеток. Коммутационные панели, распределительные блоки, лицевые панели и т. д. (длина = 5,5 м)			
S0718350	бесклеевая этикетка 6 мм	белый	1/5
S0718360	бесклеевая этикетка 9 мм	белый	1/5
S0718380	бесклеевая этикетка 12 мм	белый	1/5
S0718390	бесклеевая этикетка 19 мм	белый	1/5
S0718400	бесклеевая этикетка 6 мм	желтый	1/5
S0718410	бесклеевая этикетка 9 мм	желтый	1/5
S0718420	бесклеевая этикетка 12 мм	желтый	1/5
S0718430	бесклеевая этикетка 19 мм	желтый	1/5
САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ВИНИЛОВЫЕ для проводов и кабеля. Защищает важную информацию (длина = 5,5 м).			
S0773860	самоламинирующаяся лента 24 мм	белый	1/5

RHINO™ M1011


Этот надежный механический принтер предназначен для любой тяжелой работы по маркировке. Поскольку механический принтер M1011 печатает на алюминиевой ленте и ленте из нержавеющей стали, он идеально подходит для использования на заводах, вне помещений и даже на буровых вышках. Встроенный перфоратор позволяет маркировать кабельные соединения.

- Превосходная четкость текста
- Рельефный текст на металлической и алюминиевой ленте шириной 12 мм
- Простое в использовании устройство для отрезания ленты, не вызывает затруднений даже в работе с нержавеющей сталью
- Встроенный перфоратор
- Перфоратор для отверстий необходим в процессе маркировки кабеля
- Отрезаемая лента имеет закругленные края для Вашей безопасности
- Мерный упор для определения длины начального и конечного нерабочего участка ленты
- Барабан с зеркальным отражением изображения для печати этикеток
- Металлические ленты могут быть самоклеящимися, алюминиевыми или стальными
- Алюминиевые ленты и ленты из нержавеющей стали устойчивы к экстремальным погодным факторам, а также к мощному ультрафиолетовому излучению, морским и промышленным условиям, которые могут вызывать коррозию
- В комплект входит: удароустойчивый кейс для переноски, M1011 принтер, 1 бесклеевая алюминиевая лента 12 мм x 4,80 м, 1 бесклеевая лента из нержавеющей стали 12 мм x 6,40 м, 1 дополнительный барабан с зеркальным отражением




S-КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
S0720090	M1011	Черный	1/3

ЛЕНТЫ RHINO™ M1011



ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (ШИРИНА x ДЛИНА)	12 x 3,65	12 x 4,80	12 x 6,40
	Алюминиевая лента на клеевой основе	S0720180	–	–
	Бесклеевая алюминиевая лента	–	S0720160	–
	Бесклеевая лента из нержавеющей стали	–	–	S0720170
	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	1/10	1/10	1/10



walnut € 147

black € 147

lime € 147

orange € 147

red € 147

white € 147

СРАВНЕНИЯ

LabelManager	40
LabelPoint	40
LabelWriter	41
Профессиональные и промышленные механические ленточные принтеры	
LetraTag	42
Omega	42
RHINO™	43



Характеристики		LM 150	LP 350		LM PC II
ПЕЧАТЬ	Тип печати	Термопечать	Термопечать		Термопечать
	Разрешение печати, dpi	180 dpi	180 dpi		180 dpi
	Максимальное число строк печати	2	5 (на ленте 19 мм)		Любая
	Расходные материалы	D1	D1		D1
	Ширина ленты (мм)	6 / 9 / 12 мм	6 / 9 / 12 / 19 мм		6 / 9 / 12 / 19 /24 мм
СТИЛИ И ЭФФЕКТЫ	Кол-во стилей	7	13	Windows / Mac Шрифты	Windows / Mac Шрифты
	Нормальный	✓	✓		
	Жирный (широкий)	✓	✓		
	Вертикальный	✓	✓		
	Контурный	✓	✓		
	С тенью	✓	✓		
	Курсив	✓	✓		
	3D (объемный)	—	✓		
	Зачеркнутый	—	✓		
	Зеркальное отражение	✓	✓		
	Кол-во размеров символов	6	5*		
	Обрамление	✓	✓		
	Подчеркивание	✓	✓		
	Фон	—	✓		
	ШРИФТЫ И СИМВОЛЫ	Кол-во шрифтов	3		
Кол-во символов		266	175		
КЛАВИАТУРА	Расположение клавиш	Qerty/Quertz/Azerty	ABC		—
ПАМЯТЬ	Последняя этикетка	✓	✓		✓
	Кол-во дополнительных записей	—	10		—
	Кол-во персональных настроек	—	10		—
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Фиксированная длина этикетки	✓	✓		✓
	Кол-во копий	16	16		✓
	Последовательная нумерация этикеток	—	✓		✓
	Расположение	✓	✓		✓
	Смешанные форматы	—	3		✓
	Штриховые коды	—	✓		✓
НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ	Ручной / Автоматический	Ручной	Ручной		Ручной
ПИТАНИЕ	Индикатор разряда батареек	✓	✓		—
	Кол-во батареек	5	6		—
	Тип батареек	AA	AA		—
	Адаптер входит в комплект	✓	✓		Стандартный
	Автоматическое отключение	✓	2 минуты		—
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PC/MAC		—	USB		USB

*БОЛЬШОЙ ШРИФТ - только заглавные буквы, без акцентов и обрамлений



Характеристики			LW 400
ПЕЧАТЬ	Тип печати	Термопечать	
	Разрешение печати, dpi	300	
	Максимальное число строк печати	Любая	
	Скорость печати	40 этикеток в минуту	
ЛЕНТЫ / ЭТИКЕТКИ	Расходные материалы	Этикетки для LabelWriter	
	Ширина ленты (мм)	Максимальная ширина 60 мм	
	Кол-во форматов	16	
ШРИФТЫ	Кол-во букв / символов	Windows / Mac Шрифты 	
	Кол-во шрифтов		
	Кол-во размеров шрифта		
СТИЛЬ ШРИФТА	Нормальный		
	Жирный (широкий)		
	Вертикальный		
	Контурный		
	С тенью		
	Курсив		
	3D (объемный)		
	Зачеркнутый		
СТИЛИ ТЕКСТА	Зеркальное отражение		
	Кол-во типов обрамлений		
	Подчеркивание		
	Фоновая тень		
	Фоновая текстура		
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Фоновая печать		
	Фиксированная длина этикетки	Фиксированная длина этикетки	
	Кол-во копий	✓	
	Последовательная нумерация этикеток	✓	
	Штриховые коды	✓	
	Страницы	✓	
ПАМЯТЬ	Дата/время	✓	
	Последняя этикетка	✓	
	Память	✓	
НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ	Персональные настройки	✓	
	Ручной / Автоматический	Надрезка этикеток	
ПИТАНИЕ	Адаптер	Стандартный	
РАЗМЕР/ВЕС	Ширина (мм)	127	
	Глубина (мм)	185	
	Высота (мм)	133	
	Вес (г) нетто	630	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РС/МАС		USB	



Характеристики			
		LetraTag LetraTag XR	LetraTag LT-100H
ПЕЧАТЬ	Тип печати	Термопечать	Термопечать
	Разрешение печати, dpi	160	160
	Высота печати (мм)	4,7	4,7
	Максимальное число строк печати	2	2
	Скорость печати (мм/с)	6,8	7
ЛЕНТЫ / ЭТИКЕТКИ	Расходные материалы	Ленты LetraTag	Ленты LetraTag
	Ширина ленты (мм)	12 мм	12 мм
КЛАВИАТУРА	Расположение клавиш	ABC	ABC
	Количество кнопок	40	45
ДИСПЛЕЙ	Кол-во символов на дисплее	6	13
	Размер дисплея (мм)	35 x 10	50 x 25
ШРИФТЫ	Кол-во букв	189	200
	Кол-во символов	45	195
	Кол-во размеров шрифта	4	5
СТИЛЬ ШРИФТА	Нормальный	—	✓
	Вертикальный	—	✓
	Контурный	—	✓
	Жирный	—	✓
	С тенью	—	✓
	Курсив	—	✓
	Зеркальное отражение	✓	—
СТИЛИ ТЕКСТА	Кол-во типов обрамлений	6	8
	Подчеркивание	—	✓
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Предварительный просмотр	—	✓
ПАМЯТЬ	Последняя этикетка	—	✓
	Дополнительная память	—	✓
ПИТАНИЕ	Кол-во батареек / тип	6 AA	4 AA
РАЗМЕР/ВЕС	Ширина (мм)	79	95
	Глубина (мм)	210	215
	Высота (мм)	65	65
	Вес (г) нетто	280	280

Характеристики		
		Omega
ПЕЧАТЬ	Тип печати	Выдавливание букв
КОЛЕСО	Высота шрифта (мм)	3,7
	Кол-во линий	1
	Кол-во символов	49
ЛЕНТЫ / ЭТИКЕТКИ	Ширина ленты (мм)	9 мм
НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ	Ручной	✓
РАЗМЕР/ВЕС	Габаритные размеры (мм)	120 x 140 x 85
	Вес (г) нетто	155

Характеристики		RHINO™ 5000	RHINO™ 6000
ПЕЧАТЬ	Тип печати	Термопечать	Термопечать
	Число строк печати	4	5
	Расходные материалы	Ленты RHINO™	Ленты RHINO™
	Ширина ленты (мм)	6 мм / 9 мм / 12 мм / 19 мм	6 мм / 9 мм / 12 мм / 19 мм / 24 мм
	Размеры шрифтов	XS / S / M / L / XL	XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / Big / Autom
ДИЗАЙН	Интуитивный графический интерфейс	Недоступно	Возможность создания, редактирования и просмотра этикеток
	Нож	Ручной	Электрический
	Подсветка дисплея	✓	✓
	Аккумуляторы	Ni-Cad	Li-Ion
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	функциональная клавиша V. WRAP	✓	✓
	функциональная клавиша H. WRAP	✓	✓
	функциональная клавиша PPANEL	✓	✓
	функциональная клавиша FLAG	—	✓
	функциональная клавиша FIXED	✓	✓
	функциональная клавиша MODULE	✓	✓
	функциональная клавиша TBLOCK	—	✓
	функциональная клавиша VERTICAL	✓	✓
	функциональная клавиша LIBRARY	—	250 запрограммированных настроек. Пользовательские настройки.
	функциональная клавиша SYMBOL	символы электрики и телекоммуникации	100 промышленных символов
	функциональная клавиша BARCODE	КОД 39 , КОД 128	КОД 39, КОД 128 , UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РС		—	✓ (через USB)
ПАМЯТЬ	Запомнить/Воспроизвести	8 ячеек памяти	1000 ячеек + этикетки с логотипами и символами



ООО «Санфорд» РОССИЯ
125047, Россия, Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат III
Тел.: +7 495 797 97 23
www.dymo.ru

Newell RubbermaidTM
Brands That Matter