

Артикул	EA15.001.004
Код ЕТИМ	EC000678
Напряжение питания	230 В AC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	8A/250 В AC
Контакт	4NO
Входы	
- количество	4
- напряжение управления	160-230 В AC
Выходы	
- количество	4
- максимально коммутируемый ток	8 А
Задержка срабатывания контактов	1-600 с-мин
Диапазон рабочих температур	от -10 до +50°C
Габариты (ШxВxГ)	70x65x90 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	4S
Потребляемая мощность	1,3 Вт/ 3 Вт
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм
Подключение	Винтовые зажимы, 1,5 мм ²
Степень защиты	IP20
Подключение GSM антенны	SMA
Длина кабеля антенны в комплекте	2,5 м