

Altimax | USD

Серия ультразвуковых ванн




3

Модели
в серии

Корпус и камера
защищены от
повреждений и
каррозий



Ультразвуковой
очиститель
с дегазацией




Дезинфицирует
предметы, не
повреждая их при
очистке

Интеллектуальная
панель управления



Нагрев ускоряет
процесс очистки
предметов



Технические характеристики

Модель	Altimax UCD -1-32	Altimax UCD -1-45	Altimax UCD -1-65
Частота ультразвука	40 кГц		
Объем ванны	3,2 л	4,5 л	6,5 л
Внутренние габариты	240×135×100 мм	300×150×100 мм	300×150×150 мм
Внешние габариты	270×165×230 мм	330×175×235 мм	330×175×275 мм
Мощность нагрева	100 Вт	200 Вт	
Мощность ультразвука	120 Вт	180 Вт	
Таймер	0-30 мин		
Температура нагрева	0-80°C		
Масса	3,31 кг	4,4 кг	
Напряжение питания	220-240 В переменного тока, 50 Гц		

Комплектация

Ванна ультразвуковая исполнение Altimax UCD-1	1 шт.
Емкость для очищения с крышкой	1 шт.
Сетчатая корзина для емкости	1 шт.
Шнур питания	1 шт.

Сертификаты



Декларация соответствия
ТР ТР 020/2011

Информация для заказа

арт. UC060203 Altimax UCD-1-32 ультразвуковая ванна с подогревом и дегазацией

арт. UC060204 Altimax UCD-1-45 ультразвуковая ванна с подогревом и дегазацией

арт. UC060205 Altimax UCD-1-65 ультразвуковая ванна с подогревом и дегазацией
