




MILTRONIC

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Spiralkabel med PVC-isolerade ledare och PUR-mantel



Tekniska data

Temperaturområde	-5° C till +50° C
Driftspänning Uo/U	300/500 V
Provspänning	3000 V
Isolationsmotstånd	> 20 GOhm x cm
Ledaruppbyggnad	Fintrådig enl VDE 0295, klass 5
Färgkod	Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293)
Skyddsledare	G = Grön/gul x = Utan skyddsledare
Godkännanden o dyl	För maskiner enl SS EN 60204-1:1997

Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.

Artiklar

Art nr	Antal ledare x area mm ²	L mm	Lu mm	Yd Sp mm	Yd K mm
83210277	3 G 1,5	200	600	26	6,7
83210421		300	900		
83210521		400	1200		
83210721		500	1500		
83211021		700	2100		
83211121		800	2400		
83211461		1000	3000		
83211521		1500	4500		
83211621		2000	6000		
83211721		3000	9000		
Datum	2012-06-01				