

Основные характеристики:
Номинальное напряжение питания: 230 В;
Потребляемая мощность: 22 Вт;
Световой поток: 900 Лм;
Цветовая температура: 6000 К;
Тип цоколя лампы: G10q (T4);
Средний номинальный срок службы: 8000 ч;
Диаметр трубки: 13 ± 0.3 мм;
Диаметр кольца внешний: $177.7 \pm 0,3$ мм;
Вес в упаковке: 0,09 кг;

Технические характеристики ETIM

Цвет

Белый

Применение

Общего назначения

Угол распределения светового потока

120

Индекс цветопередачи

70-79 (класс 2A)

Цоколь

G10q

Световая отдача лампы

40

Форма колбы лампы

Кольцевая

Средний номинальный срок службы

6500

Мощность лампы

22

Световой поток

900

Цветовая температура

6500

Класс энергоэффективности

A

Защита от осколков

Нет

Диаметр трубы

13

Полоса зажигания

Нет

Быстрое зажигание

Да

Работа без стартера

Да

Внутренний отражатель

Нет

Лампа полного спектра

Нет

Подходят для аварийного освещения

Нет

Диаметр кольца

177

С двойной стенкой

Нет

Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1

Холодный дневной >5300 К

Для использования при низких температурах

Нет

Подходит для взрывозащищенных светильников

Нет