

**Mechanical characteristics**

cable group  
  
interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life  
coupling torque

**Components**

centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
  
Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung



- Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT
- Ⓐ IEC 60169-17
- Ⓐ A0531
- solder / Löt
- Crimp
- Ⓐ ≥ 500
- 0.46-0.69 Nm

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu  
CuZn39Pb3  
PTFE  
Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0.8  
Cu2Ni5  
Ni5  
Cu2Ni5

a	17233	28.11.05	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				TNC-Angle Plug cr TNC-Kabelwinkelstecker cr			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01010A0037		
				Ersatz für/ replaces	EW960085-10		
							
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			