

Multi-Contact


Multi-Contact France, 4 rue de l'industrie, BP 37, 68221 HESINGUE Cedex
Tél. +33/3 89 67 65 70, Fax +33/3 89 69 27 96, www.multi-contact.com, france@multi-contact.com



STÄUBLI GROUP

SLB4-E

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Lötanschluss.

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.
Solder connection.

Douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Raccord à souder.

Bemessungsspannung / -strom

1000 V, CAT III / 24 A

Rated voltage / current

1000 V, CAT III / 24 A

Tension / intensité assignée

1000 V, CAT III / 24 A

Montageanleitung

MA 152

Assembly instructions

MA 152

Instructions de montage

MA 152

*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard



Best.-Nr. (Komplettbuchse)

49.7049-*

Order No. (Complete socket)

49.7049-*

N° de Cde (Douille complète)

49.7049-*

Zubehör → S. 206 - 210

Rohrschlüssel: SS2, SS425
Mitgeliefertes Montagematerial:
1x MUR/M12x0,75

Accessories → p. 206 - 210

Tube spanners: SS2, SS425
Supplied assembly material:
1x MUR/M12x0,75

Accessoires → p. 206 - 210


Clés spéciales : SS2, SS425
Matériel de fixation livré :
1x MUR/M12x0,75

MUR/M12x0,75



SLB4-G

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.
Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Raccord : Embout fileté M4 et fût à souder.

Bemessungsspannung / -strom

1000 V, CAT III / 32 A

Rated voltage / current

1000 V, CAT III / 32 A

Tension / intensité assignée

1000 V, CAT III / 32 A

Montageanleitung

MA 152

Assembly instructions

MA 152

Instructions de montage

MA 152

*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard



Best.-Nr. (Komplettbuchse)

23.3020-*

Order No. (Complete socket)

23.3020-*

N° de Cde (Douille complète)

23.3020-*

Zubehör → S. 206 - 210

Rohrschlüssel: SS2, SS425
Mitgeliefertes Montagematerial:
1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4,
2x MU0,8D/M4, 2x U/M4,
1x FS/M4

Accessories → p. 206 - 210

Tube spanners: SS2, SS425
Supplied assembly material:
1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4,
2x MU0,8D/M4, 2x U/M4,
1x FS/M4

Accessoires → p. 206 - 210

Clés spéciales : SS2, SS425
Matériel de fixation livré :
1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4,
2x MU0,8D/M4, 2x U/M4,
1x FS/M4

MUR/M12x0,75

