


铆钉型式



DIM \ PIN	9Pin	15Pin	25Pin	37Pin
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.35	24.70	38.40	54.80
D	19.20	27.70	41.10	57.30
E	10.70	10.70	10.70	10.70

未注公差见下表:

X.	±0.50	X.°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5μm

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0μm, 后壳镀Sn 3~5μm

2. 电气性能:

额定电流: 5A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: ≥5000MΩ

接触电阻: ≤15mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤3.3N / pin

拔出力: ≥0.3N / pin

机械寿命: 50次

4. 环境参数

工作温度: -40°C~+100°C

湿度: ≤93% (40°C时)

耐焊接热: 245°C±5°C, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度-10°C~+40°C

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: 焊线方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

					D-SUB车针焊线式15PIN母座							
标记	处数	更改文件号	签字	日期	GDM15F-180	投影标记	版次	重量	比例			
设计		CY		2010.05.09						共1张	A0	第1张
审核		Liubo		2010.05.10								
工艺		Zcy		2010.05.11								
标准化		Leo		2010.05.12								
批准		Lifi		2010.05.14								
东莞市赢海电子有限公司												