

Серия

Распределительные щитки для мультимедиа и коммуникационного оборудования IP30 встраиваемые



Модель

U24-ES IT / U24-EP IT

Тип

IP30 \oplus In 63A

В x Ш x Г

442 x 346 x 94



U36-ES IT / U36-EP IT

IP30 \oplus In 63A

592 x 346 x 94



Модель

U48-ES IT / U48-EP IT

Тип

IP30 \oplus In 63A

В x Ш x Г

717 x 346 x 94



U60-ES IT / U60-EP IT

IP30 \oplus In 63A

842 x 346 x 94

Материал основания ABS

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C (S) / 850°C (P)

Материал дверцы Металл


Цвет дверцы Белый

Не содержит галогенов

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228



1 Съемная деталь

2 Монтажная пластина

3 Основание

4 Крепеж на стандартную (кирпичную) стену

5 Крепеж на пустотную стену (KNAUF)


6 Съемная деталь

7 Рамка

8 Дверца с охлаждающими прорезями

9 Пластиковый коннектор для крепления рамки к основанию

Аксессуары



Серия

**Распределительные щитки для
мультимедиа и коммуникационного
оборудования IP40**
встраиваемые



Модель

U24-FS IT / U24-FP IT

Тип

IP40  In 63A

В x Ш x Г

442 x 346 x 96

U36-FS IT / U36-FP IT

IP40  In 63A

592 x 346 x 96

U48-FS IT / U48-FP IT

IP40  In 63A

717 x 346 x 96

Материал основания ABS

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C (S) / 850°C (P)

Материал дверцы PC / ABS


Цвет дверцы Серый (прозрачный) / Белый (W)

Не содержит галогенов

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228



1 Съемная деталь

2 Монтажная плата

3 Основание

4 Крепеж на стандартную (кирпичную) стену

5 Крепеж на пустотную стену (KNAUF)

6 Съемная деталь

7 Рамка

8 Дверь

9 Пластиковый винт для крепления рамки к основанию

Аксессуары

