

Герметичные кабельные вводы с метрической резьбой


Тип: М

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Материал корпуса: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов, устойчивый к UV-излучению
- Материал уплотнителя: неопрен
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Тип резьбы: метрическая
- Конструкция прижимной гайки имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
- Степень защиты IP54
- Электрическая прочность: 60 кВ/мм
- Удельное сопротивление: $1 \cdot 10^{12}$ Ом см
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Маркировка размера ключа на крепежной гайке
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли



→ Эксплуатационные характеристики (лет)

- Гарантийный срок хранения: 10
- Гарантийный срок эксплуатации: 5
- Срок службы: 10
-



товарные позиции	Размерные характеристики товаров							Монтажное отверстие (мм)	Вводная резьба	ед. изм.	потреб. упак.	кратность/ мин. норма отпуска
	L ₁	S	S ₁	D	D ₁	D ₂	d					
M-12 (Fortisflex)	8	15.6	17.5	6.5	12	11.8	3	12.5	M12x1.5	шт	100	100
M-16 (Fortisflex)	8	18.6	21.6	8	16	14.8	4	16.2	M16x1.5	шт	100	100
M-20 (Fortisflex)	10	25.6	26.2	12	20	19.7	6	20.5	M20x1.5	шт	100	100
M-25 (Fortisflex)	10	32.4	32.6	18	25	28.8	12	25.4	M25x1.5	шт	100	100
M-32 (Fortisflex)	11	41.4	40.4	21	32	30.2	16	32.5	M32x1.5	шт	50	50
M-40 (Fortisflex)	14	51.2	50	32	40	47.3	22	40.5	M40x1.5	шт	50	50
M-50 (Fortisflex)	14	56	60.5	38	50	55.6	32	50.5	M50x1.5	шт	20	20
M-63 (Fortisflex)	15	63	71.1	44	60	60.5	37	64	M63x1.5	шт	20	20