



Amphenol Part Number								
BEL1	S	S	L	10	03	3	C	W
Basic Part #	Angle	Coupling	Connector Group	Shell Size (Table I)	Entry Size (Table I)	Standard Length & Figure	C: Clamp N: Nut	Material & Finish (Table III)
	S: Straight	S: Self Lock	K: MIL-DTL-38999 Series I & II L: MIL-DTL-38999 Series III & IV					

Shell Size	Length Code	ØA MAX.	B HEX	MAX. Entry Size
8	1	20.40	16.99/17.42	02
	2			
10	1	21.79	18.69/19.05	03
	2			
12	1	24.99	21.84/22.23	04
	2			
14	1	29.39	24.89/25.40	05
	2			
	3			
16	1	32.51	28.58/27.94	06
	2			
	3			
18	1	35.71	31.09/31.75	07
	2			
	3			
20	1	38.51	34.24/34.93	07
	2			
	3			
22	1	41.51	37.31/38.20	08
	2			
	3			
24	1	44.91	40.16/41.28	10
	2			
	3			

Entry Size	Cable Range		Saddle Clamp Closed ± 0.78	D MAX.	F MIN.
	Inch	mm			
02	3.18	6.35	6.70	23.90	6.90
03	6.35	9.53	8.70	28.40	9.53
04	7.92	12.70	11.70	30.20	12.70
05	11.1	15.88	15.70	39.60	15.88
06	14.27	19.05	17.70	42.90	19.05
07	17.45	22.23	19.80	44.50	22.23
08	20.62	25.40	21.60	47.80	25.40
09	23.80	28.58	25.30	63.50	28.58
10	26.97	31.75	31.00	68.10	31.75

Finish Code	Material & Finish
W	Aluminum Alloy, Cadmium Olive Drab
N	Aluminum Alloy/ Electroless Nickel
For More Finish Refer PSTDBS256	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[BEL1SSL18032CN](#) [BEL1SSL20052CW](#) [BEL1SSL18072CN](#) [BEL1SSL16052CN](#) [BEL1SSL18022CN](#)
[BEL1SSL20072CW](#) [BEL1SSL20042CN](#) [BEL1SSL20042CW](#) [BEL1SSL12042CW](#) [BEL1SSL14032CW](#)
[BEL1SSL22022CW](#) [BEL1SSL20022CN](#) [BEL1SSL16042CN](#) [BEL1SSL18032CW](#) [BEL1SSL14022CW](#)
[BEL1SSL18072CW](#) [BEL1SSL14032CN](#) [BEL1SSL16052CW](#) [BEL1SSL18052CN](#) [BEL1SSL14052CW](#)
[BEL1SSL18022CW](#) [BEL1SSL20082CN](#) [BEL1SSL18062CW](#) [BEL1SSL20072CN](#) [BEL1SSL20032CW](#)
[BEL1SSL18042CN](#) [BEL1SSL16022CW](#) [BEL1SSL18042CW](#) [BEL1SSL18052CW](#) [BEL1SSL16062CW](#)
[BEL1SSL16022CN](#) [BEL1SSL20062CW](#) [BEL1SSL14042CN](#) [BEL1SSL20082CW](#) [BEL1SSL24032CN](#)
[BEL1SSL24102CW](#) [BEL1SSL16042CW](#) [BEL1SSL22022CN](#) [BEL1SSL08012CN](#) [BEL1SSL16062CN](#)
[BEL1SSL10022CW](#) [BEL1SSL12032CN](#) [BEL1SSL24062CW](#) [BEL1SSL14052CN](#) [BEL1SSL18062CN](#)
[BEL1SSL12022CN](#) [BEL1SSL14022CN](#) [BEL1SSL24092CW](#) [BEL1SSL24102CN](#) [BEL1SSL24022CW](#)
[BEL1SSL22082CW](#) [BEL1SSL16032CN](#) [BEL1SSL24092CN](#) [BEL1SSL10032CN](#) [BEL1SSL12022CW](#)
[BEL1SSL20022CW](#) [BEL1SSL20032CN](#) [BEL1SSL08022CW](#) [BEL1SSL22072CW](#) [BEL1SSL22092CW](#)
[BEL1SSL22052CN](#) [BEL1SSL22072CN](#) [BEL1SSL24052CW](#) [BEL1SSL24082CN](#) [BEL1SSL08012CW](#)
[BEL1SSL10032CW](#) [BEL1SSL22042CN](#) [BEL1SSL22082CN](#) [BEL1SSL24042CN](#) [BEL1SSL24082CW](#)
[BEL1SSL10022CN](#) [BEL1SSL22052CW](#) [BEL1SSL24072CW](#) [BEL1SSL08022CN](#) [BEL1SSL24022CN](#)
[BEL1SSL24042CW](#) [BEL1SSL22032CW](#) [BEL1SSL16032CW](#) [BEL1SSL22042CW](#) [BEL1SSL22032CN](#)
[BEL1SSL20052CN](#) [BEL1SSL20062CN](#) [BEL1SSL12042CN](#) [BEL1SSL24032CW](#) [BEL1SSL12032CW](#)
[BEL1SSL24072CN](#) [BEL1SSL22092CN](#) [BEL1SSL24062CN](#) [BEL1SSL22062CN](#) [BEL1SSL14042CW](#)
[BEL1SSL22062CW](#) [BEL1SSL24052CN](#)