

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб,
разветвитель складной

Коннекторы тройниковые для гофрированных труб SVY предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой – когда необходимо объединить две ветви электрической сети в одну или развести провода (кабели), проложенные в гофрированной трубе, по разным направлениям. Существуют различные комбинации размеров для присоединения основной и разветвляемых гофрированных труб.

Высокая степень защиты IP40 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга. Специальные отверстия для крепежа позволяют надежно фиксировать тройниковый коннектор на любой ровной поверхности – не стене, на полу, на раме электротехнического устройства и пр.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP40
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

SVY




ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru





Тип		Диаметр гофротрубы			Упаковка
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)	AD1/AD2/AD3, мм	A, мм	B, мм	шт
SVY-101010G	SVY-101010B	10,0/10,0/10,0	55	37	50
SVY-131010G	SVY-131010B	13,0/10,0/10,0	55	37,24	50
SVY-131310G	SVY-131310B	13,0/13,0/10,0	55	36,1	50
SVY-131313G	SVY-131313B	13,0/13,0/13,0	55	37,4	50
SVY-161310G	SVY-161310B	15,8/13,0/10,0	55,5	38,5	50
SVY-161313G	SVY-161313B	15,8/13,0/13,0	55,5	39,8	50
SVY-161610G	SVY-161610B	15,8/15,8/10,0	55,5	39,8	50
SVY-161313G	SVY-161313B	15,8/15,8/13,0	55,5	39,8	50
SVY-211010G	SVY-211010B	21,2/10,0/10,0	42,3	39,8	50
SVY-211310G	SVY-211310B	21,2/13,0/10,0	43,2	41	50
SVY-211313G	SVY-211313B	21,2/13,0/13,0	43	37	50
SVY-211610G	SVY-211610B	21,2/15,8/10,0	48,2	39,6	50
SVY-211613G	SVY-211613B	21,2/15,8/13,0	52	41,3	50
SVY-212110G	SVY-212110B	21,2/21,2/10,0	57,9	44,9	50
SVY-212113G	SVY-212113B	21,2/21,2/13,0	58,5	45	50
SVY-212116G	SVY-212116B	21,2/21,2/15,8	65	48,7	25
SVY-282113G	SVY-282113B	28,5/21,2/13,0	54	50,1	20
SVY-282116G	SVY-282116B	28,5/21,2/15,8	54,5	48,7	20
SVY-282813G	SVY-282813B	28,5/28,5/13,0	68	53,7	20
SVY-282816G	SVY-282816B	28,5/28,5/15,8	67	56,5	20
SVY-282821G	SVY-282821B	28,5/28,5/21,2	77	60,2	20
SVY-342828G	SVY-342828B	34,5/28,5/28,5	88	68	20