



**Axiale Ø 4 mm-Buchsen**

**In-line Ø 4 mm Sockets**

**Douilles Ø 4 mm droites**

**K-41**





Starre Ø 4 mm-Buchse für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Ø 4 mm rigid socket for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
<b>K-41</b>	<b>64.9201-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 32 A	KT-41, 64.1004-* / LK-41, 64.1005	<b>Ni</b>	<b>21 22 23 24 25</b> <b>26 27 29</b>

**SLS405-BK SLS410-BK**



MA 127  
MA 129





Starre axiale Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm rigid sockets, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Douilles rigides Ø 4 mm droites, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
<b>SLS405-BK</b>	<b>22.2660-*</b>	600 V, CAT II / max. 10 A	KT405-BK, 22.2230-* / LS410-BK-I, 22.1037-* (→ MA 127)	<b>Au</b>	<b>21 22</b>
<b>SLS410-BK</b>	<b>22.2672-*</b>	600 V, CAT II / max. 19 A	KT410-BK, 22.2250-* / LS410-BK-I, 22.1037-* (→ MA 129)	<b>Au</b>	<b>21 22</b>

**XK-410**



MAH 548

Starre axiale Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**

In-line Ø 4 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Screw connection.**

Douille rigide Ø 4 mm droite, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
<b>XK-410</b>	<b>66.9155-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	XKT-410K, 66.1011-* / XLK-410, 66.1012	<b>Ni</b>	<b>21 22 23 24 25</b> <b>26</b>